# Шплинты пружинные подобный DIN 11024



### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Сталь или нержавеющая сталь А2.

### Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Сталь нержавеющая, Без покрытия.

#### Указание:

Пружинные шплинты служат для стопорения болтов и осей. Их легко монтировать и можно использовать повторно. Концы отрезаны без заусенцев.


Пружинные шплинты с двойной навивкой имеют более пологую характеристику подпружинивания и поэтому монтируются легче. Двойная навивка позволяет лучше размещать удерживающий тросик, предотвращая его утерю.


### Указание на чертеже:


Форма Е: с одинарной петлей.

Форма D: с двойной петлей (направление петли может отличаться от показанного на чертеже).

### Чертежи







### Обзор изделий

## Шплинты пружинные подобный DIN 11024

Номер заказа	Материал основы	Форма	D1	D2	D3	D4= для болтов Ø	L1	L2
K1137.11200	Сталь	E	2	10	2,5	9-14	50	25
K1137.11300	Сталь	E	3	18	3,5	10-16	60	28
K1137.11400	Сталь	E	4	20	4,5	16-20	60	30
K1137.11500	Сталь	E	5	24	6	20-28	85	40
K1137.11600	Сталь	E	6	30	7	28-40	105	50
K1137.11700	Сталь	E	7	30	8	28-45	105	50
K1137.21200	нержавеющая сталь А2	E	2	10	2,5	7-8	40	25
K1137.21250	нержавеющая сталь А2	E	2,5	11	3	10-16	46	24
K1137.21300	нержавеющая сталь А2	E	3	16	3,5	16-18	60	34
K1137.21400	нержавеющая сталь А2	E	4	19	4,5	18-20	64	36
K1137.21500	нержавеющая сталь А2	E	5	26	6	20-28	82	45
K1137.21600	нержавеющая сталь А2	E	6	30	7	28-40	110	60
K1137.12225	Сталь	D	2,25	20	2,5	9-11,2	42	24
K1137.12280	Сталь	D	2,8	20	3,2	11,2-14	48	26
K1137.12360	Сталь	D	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.12450	Сталь	D	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.12560	Сталь	D	5,6	25	6,3	26-34	97	45
K1137.12630	Сталь	D	6,3	30	7	34-45	125	56
K1137.12700	Сталь	D	7	30	8	45-56	150	63
K1137.22225	нержавеющая сталь А2	D	2,25	20	2,5	7-9	42	24



## Шплинты пружинные подобный DIN 11024



# Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Форма	D1	D2	D3	D4= для болтов Ø	L1	L2
K1137.22280	нержавеющая сталь А2	D	2,8	20	3,2	11-14	48	26
K1137.22360	нержавеющая сталь А2	D	3,6	20	4	14-20	64	32
K1137.22450	нержавеющая сталь А2	D	4,5	25	5	20-26	80	39
K1137.22560	нержавеющая сталь А2	D	5,6	25	6,3	26-34	97	45