

Описание

Материал:

Основы из алюминия.

Металлические компоненты из стали.

Пластмассовые компоненты из PA6.

Исполнение:

Основы натурального цвета, анодированная.


Металлические компоненты с синим хромированием.

Указание:


Перемещаемый упор для систем профилей, тип В, тип I и Т-пазов в соответствии с DIN 650. Зажатие осуществляется за счет вращения звездообразной ручки. Пружинный болт с резьбой обеспечивает удобное перемещение без перекоса пазового сухаря при отсоединении упора.

Регулируемый упор перемещаемый для профилей пазов

Описание товара/фотография продукта



Чертежи



Обзор изделий

Регулируемый упор, перемещаемый, для профилей пазов

Номер заказа	D	D1	D2	H	H1	L
K1214.064040	40	M6	32	60	40	7

