

## Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом исполнении, с Т-образной рукояткой

Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Материал:

Корпус и толкатель: 1.4404.

Заземляющая гайка и болт со стопорными зубцами: 1.4301.

Уплотнение: силикон, синий, соответствие FDA.

#### Исполнение:

без покрытия.

С полированной ручкой.

#### Указание:

Гигиеничный шпингалет из нержавеющей стали предотвращает заражение микроорганизмами, отвечает строгим требованиям испытаний для машин, применяемых в пищевой промышленности, и обеспечивает высокий уровень гигиены.

Продуманная геометрическая форма, стальные поверхности с зеркальной полировкой и центральное уплотнение надежно защищают от отложений грязи. Вода, чистящие средства полностью стекают и предотвращают заражение.

В процессах, требующих устойчивости уплотнения к чистящим и дезинфицирующим средствам, оптимизированные электрошкафы, клеммные коробки и корпус пульта управления на производственном оборудовании — необходимость. Гигиеничный шпингалет HD сконструирован в соответствии с принципами Hygienic DESIGN, отвечает строгим требованиям пищевой промышленности, поэтому подходит для применения в областях, где большое внимание уделяется гигиене.

Специальное уплотнение выдерживает очистку струей высокого давления до 100 бар и соответствует классу защиты IP65/67. Кроме того, уплотнение устойчиво к температуре до 80 °C, благодаря синему окрашиванию отвечает требованиям FDA (невозможно спутать с продуктами питания).

Необходимое исполнение выступа заказывается отдельно. Выступы комбинируются с разными видами корпусов.


\* Размер A является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

#### Принадлежности:

Язычок для шпингалетов, нержавеющая сталь K1340.

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом исполнении, с Т-образной ручкой

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалет, из нержавеющей стали 1.4404, в гигиеническом исполнении, с Т-образной ручкой

| Номер заказа | D  | H  | H1 | H3 | L1  | S<br>макс. |
|--------------|----|----|----|----|-----|------------|
| K1452.1188   | 30 | 18 | 40 | 3  | 100 | 8          |