

Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибовидной ручкой и индикатором блокировки

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Зажимная ручка-фиксатор позволяет отпозиционировать, зафиксировать и зажать различные регулирующие элементы с помощью всего лишь одного изделия. Фиксация с геометрическим замыканием обеспечивается болтом, а зажим — путем силового замыкания с торцевой поверхностью втулки. Если стопорный штифт не заблокировал полностью соединение, на это указывает выступающая сигнальная кнопка.

Материал:

Звездообразная ручка, термопласт, черно-серый цвет.

Сигнальная кнопка, термопласт, красный цвет.

Резьбовая втулка, сталь.

Стопорный штифт, нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Сталь оцинкованная.

Сталь нержавеющая, Без покрытия.

Преимущества:

Визуальная индикация функции фиксации.

Фиксация и зажим в одном изделии.


Звездообразная ручка для эргономичного обслуживания.

По запросу:


Специальное исполнение.

Принадлежности:

Гайки шестигранные низкие DIN 439



Чертежи



Зажимная ручка-фиксатор из стали, с пластмассовой грибовой ручкой и индикатором блокировки

Обзор изделий

Зажимная ручка-фиксатор с визуальным индикатором блокировки

Номер заказа	D	D1	D2	D3	H	H1	L	L1	Ход S	SW
K1583.108040	4	M8	32	14	20	10	39	15	4	8
K1583.210050	5	M10	40	18	24,9	13	46,9	17	5	10
K1583.312060	6	M12	50	22	32	17	58	20	6	12
K1583.416080	8	M16	63	26	40,3	21	74,3	26	8	16
K1583.108041	4	M8x1	32	14	20	10	39	15	4	8
K1583.210051	5	M10x1	40	18	24,9	13	46,9	17	5	10
K1583.312061	6	M12x1,5	50	22	32	17	58	20	6	12
K1583.416081	8	M16x1,5	63	26	40,3	21	74,3	26	8	16