

Неподвижные ролики из листовой стали, с вулканизированными эластичными цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Корпус из листовой стали, колеса из полиамида PA 6 с вулканизированными литыми шинами из брендовой эластичной резины.

Исполнение:


Запрессованный корпус. Колеса с роликовыми подшипниками.

Указание:

Привинченная ось колеса. Колеса устойчивы к ударам и толчкам.

Чертежи

Неподвижный ролик



Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Исполнение 1	Установка колеса	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	Допустимая нагрузка, кг
K1762.100371	Ролик	без стопорной системы	Роликовый подшипник	32	-	60	85	100	9	125	100	80	170
K1762.125371	Ролик	без стопорной системы	Роликовый подшипник	37	-	60	85	125	9	150	100	80	200
K1762.160501	Ролик	без стопорной системы	Роликовый подшипник	50	75	80	110	160	11	195	140	105	350
K1762.200501	Ролик	без стопорной системы	Роликовый подшипник	50	75	80	110	200	11	235	140	105	400

Неподвижные ролики из листовой стали, с вулканизированными эластичными
цельнолитыми резиновыми шинами, стандартное исполнение

