

**Поворотный ролик для обеспечения гигиеничности****Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Корпус из листовой стали.

Колеса из высококачественного, термопластичного полиуретана.

Колесные диски из высококачественного полиамида.

**Исполнение:**

Запрессованный корпус. Корпус поворотного ролика с двойной опорой на шарикоподшипниках в поворотном венце. Колеса с подшипниками скольжения.

**Указание:**

Привинченная ось колеса.

Поворотные и неподвижные ролики с привинчиваемой пластиной.

**Применение:**

Позволяют транспортировать грузы в зонах со строгими санитарно-гигиеническими требованиями при низком уровне шума с максимальным комфортом движения.


**Диапазон температур:**

-20 °C - +70 °C.


## Поворотный ролик для обеспечения гигиеничности

Чертежи

Поворотный ролик



Подшипниковый узел поворотного венца:



### Обзор изделий

Номер заказа	Обозначение	Установка колеса	A	B	B1	B2	B3	D	D1	H	L	L1	L2	R	Допустимая нагрузка, кг
K1775.11100035	Направляющий ролик	подшипник скольжения	36	35	60	55	85	100	9	125	100	80	76	86	200
K1775.11125040	Направляющий ролик	подшипник скольжения	40	40	60	55	85	125	9	150	100	80	76	102,5	250
K1775.11160045	Направляющий ролик	подшипник скольжения	60	45	80	75	110	160	11	195	140	105	-	140	400
K1775.11200050	Направляющий ролик	подшипник скольжения	65	50	80	75	110	200	11	235	140	105	-	165	400

