


## Задвижки, форма С, с крышкой, без гайки

### Описание товара/фотография продукта



### Описание

#### Описание продукта:

Задвижки применяются в тех случаях, когда необходимо предотвратить изменение застопоренного положения под действием поперечных сил. При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается; при этом можно изменить застопоренное положение. Замыкающий контакт удерживает задвижку в этом положении, поэтому стопорный штифт остается втянутым.

#### Материал:

Задвижки: 1.0503.

Резьбовая гильза и стопорный штифты из автоматной стали.

Нажимная пружина: 1.4310.

Крышка задвижки: термопласт PA.

#### Исполнение:

Резьбовая втулка и задвижки, вороненые.

Стопорный штифт; закаленный, шлифованный и вороненый.

Нажимная пружина, чистая.

Крышка задвижки в разных цветовых исполнениях:

- черно-серый: RAL 7021
- чистый оранжевый: RAL 2004
- рапсовый желтый: RAL 1021
- транспортный красный: RAL 3020
- сигнальный зеленый: RAL 6032
- транспортный синий: RAL 5017
- светло-серый: RAL 7035

#### Преимущества:

При повороте задвижки на 180° стопорный штифт втягивается.

На выбор с цветными крышками задвижки из пластмассы.

Монтаж через наружную резьбу.

#### По запросу:

Специальные исполнения.


#### Принадлежности:

Держатели K0638.

Позиционирующие втулки K1290, K1839, K1840.

## Задвижки, форма С, с крышкой, без гайки

## Чертежи



## Обзор изделий

| Номер заказа   | Форма | Цвет компонента           | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н |
|----------------|-------|---------------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K1672.060410   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.0604101  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.060510   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.0605101  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.060610   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.0606101  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.060512   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.0605121  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060612   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.0606121  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.060812   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.0608121  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060616   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.0606161  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.060816   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.0608161  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.061016   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.0610161  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.060820   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.0608201  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.061020   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.0610201  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.061220   | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.0612201  | C     | чёрно-серый RAL 7021      | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.0604102  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.06041012 | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.0605102  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.06051012 | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.0606102  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.06061012 | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.0605122  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06051212 | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.0606122  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061212 | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.0608122  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06081212 | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.0606162  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06061612 | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |

## Задвижки, форма С, с крышкой, без гайки

## Обзор изделий

| Номер заказа    | Форма | Цвет компонента           | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|-----------------|-------|---------------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K1672.0608162   | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.06081612  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.0610162   | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06101612  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.0608202   | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.06082012  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.0610202   | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.06102012  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.0612202   | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.06122012  | C     | оранжевый чистый RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.06041016  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.060410116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.06051016  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.060510116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.06061016  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.060610116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.06051216  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060512116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061216  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.060612116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.06081216  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060812116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061616  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.060616116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06081616  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.060816116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.06101616  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.061016116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06082016  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.060820116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.06102016  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.061020116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.06122016  | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.061220116 | C     | ярко-жёлтый RAL 1021      | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.06041084  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.060410184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.06051084  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.060510184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.06061084  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.060610184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.06051284  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060512184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061284  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.060612184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.06081284  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060812184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061684  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.060616184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06081684  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.060816184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.06101684  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.061016184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06082084  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.060820184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.06102084  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.061020184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.06122084  | C     | ярко-красный RAL 3020     | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.061220184 | C     | ярко-красный RAL 3020     | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.06041086  | C     | ярко-зелёный RAL 6032     | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.060410186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032     | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.06051086  | C     | ярко-зелёный RAL 6032     | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |

## Задвижки, форма С, с крышкой, без гайки

## Обзор изделий

| Номер заказа    | Форма | Цвет компонента       | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|-----------------|-------|-----------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K1672.060510186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.06061086  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.060610186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.06051286  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060512186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061286  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.060612186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.06081286  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060812186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061686  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.060616186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06081686  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.060816186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.06101686  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.061016186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06082086  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.060820186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.06102086  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.061020186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.06122086  | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.061220186 | C     | ярко-зелёный RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.06041087  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.060410187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.06051087  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.060510187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.06061087  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.060610187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.06051287  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060512187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061287  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.060612187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.06081287  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060812187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061687  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.060616187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06081687  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.060816187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.06101687  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.061016187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06082087  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.060820187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.06102087  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.061020187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.06122087  | C     | ярко-синий RAL 5017   | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.061220187 | C     | ярко-синий RAL 5017   | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.06041088  | C     | светло-серый RAL 7035 | 4  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.060410188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 4  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1       | 8                                | 14                              |
| K1672.06051088  | C     | светло-серый RAL 7035 | 5  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.060510188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 5  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,3     | 8                                | 14                              |
| K1672.06061088  | C     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M10     | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.060610188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M10x1   | 10 | 39,5 | 26,3 | 20 | 10,9 | 4,9 | 6  | 1,8     | 8                                | 14                              |
| K1672.06051288  | C     | светло-серый RAL 7035 | 5  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060512188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 5  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061288  | C     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.060612188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 1,8     | 8                                | 15                              |
| K1672.06081288  | C     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M12     | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.060812188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M12x1,5 | 12 | 48,4 | 31,1 | 25 | 12,9 | 5,7 | 8  | 2,3     | 8                                | 15                              |
| K1672.06061688  | C     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.060616188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 6  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 1,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06081688  | C     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |
| K1672.060816188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,3     | 15                               | 35                              |

## Задвижки, форма С, с крышкой, без гайки

## Обзор изделий

| Номер заказа    | Форма | Цвет компонента       | D  | D1      | D2 | L    | L1   | L3 | B    | B1  | H  | F x 30° | Начальная упругость F1 прикл., Н | Конечная упругость F2 прикл., Н |
|-----------------|-------|-----------------------|----|---------|----|------|------|----|------|-----|----|---------|----------------------------------|---------------------------------|
| K1672.06101688  | C     | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16     | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.061016188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,3 | 41,5 | 32 | 16,6 | 7   | 10 | 2,8     | 15                               | 35                              |
| K1672.06082088  | C     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.060820188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 8  | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,3     | 20                               | 60                              |
| K1672.06102088  | C     | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.061020188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 2,8     | 20                               | 60                              |
| K1672.06122088  | C     | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20     | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |
| K1672.061220188 | C     | светло-серый RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,3 | 51,3 | 35 | 20,5 | 8,5 | 12 | 3       | 20                               | 60                              |