

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Сталь.


Исполнение:

Шаровая цапфа оцинкованная и хромированная.

Сферическое седло и гайки оцинкованные.


Указание:

Осевой шарнир подходит для восприятия растягивающих усилий. Подвижность шара можно изменить или полностью зафиксировать с помощью зажимной гайки.



Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D1	D2	A	L	E	α	F кН	M Нм	Момент затяжки макс. Нм
K1936.41006	D	10	M6	25	23,5	12	20°	2,5	5,2	12,4
K1936.41308	D	13	M8	30	29,5	16	24°	5	8,8	13,2
K1936.41610	D	16	M10	35	36	20	28°	7,5	14,5	16,4