

Потолочное крепление, резинометаллическое, форма А, наружн. резьба

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь.

Натуральный каучук, твердость низкая (45 твердость по Шору), средняя (60 твердость по Шору) и высокая (70 Shore A).


Исполнение:

Сталь оцинкованная

Указание:

Резинометаллические потолочные крепления являются подвесными элементами со встроенной защитой от обрыва и подходят для подвешивания осветительных приборов, аппаратов и труб. Потолочные крепления могут подвергаться растягивающему напряжению, они мягко поглощают удары и силы инерции.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Исполнение 1	B	D	D1	D2	E	G	H	H1	H2	H3	L	Твердость по Шору А	Нагрузка в Н
K2012.10845	A	наружная резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	45	125
K2012.10860	A	наружная резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	60	200
K2012.10870	A	наружная резьба	32	25	16	8,5	72	M8	38	33	30	2,5	15	70	300

