

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба, форма KS

Описание товара/фотография продукта



## Описание

### Материал:

Звездообразная рукоятка из термопласта, втулка из нержавеющей стали 1.4305.

Стопорная лента из эластичного термопластичного уретана (TPU).

### Исполнение:

Втулка, Без покрытия.

### Указание:

С помощью стопорной ленты звездообразная рукоятка может стать невыпадаемой при закреплении на основной части. Звездообразная рукоятка остается в непосредственной близости от части оборудования. Таким образом упрощается монтаж/демонтаж звездообразной рукоятки и она становится невыпадаемой частью.


### Монтаж:

Монтаж выполняется в ненапрянутом состоянии ленты.

Необходимо следить за состоянием крышки: прикручена или откручена.

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба, форма KS

Чертежи



## Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	T
K0154.604	KS	чёрно-серый RAL 7021	M4	25	12	16	8	22	10
K0154.6045	KS	светло-серый RAL 7035	M4	25	12	16	8	22	10
K0154.6046	KS	ярко-красный RAL 3020	M4	25	12	16	8	22	10
K0154.6047	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M4	25	12	16	8	22	10
K0154.605	KS	чёрно-серый RAL 7021	M5	25	12	16	8	22	10
K0154.6055	KS	светло-серый RAL 7035	M5	25	12	16	8	22	10
K0154.6056	KS	ярко-красный RAL 3020	M5	25	12	16	8	22	10
K0154.6057	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	25	12	16	8	22	10
K0154.6061	KS	чёрно-серый RAL 7021	M6	25	12	16	8	22	10
K0154.60615	KS	светло-серый RAL 7035	M6	25	12	16	8	22	10
K0154.60616	KS	ярко-красный RAL 3020	M6	25	12	16	8	22	10
K0154.60617	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	25	12	16	8	22	10
K0154.6051	KS	чёрно-серый RAL 7021	M5	32	14	20	10	26	10
K0154.60515	KS	светло-серый RAL 7035	M5	32	14	20	10	26	10
K0154.60516	KS	ярко-красный RAL 3020	M5	32	14	20	10	26	10
K0154.60517	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M5	32	14	20	10	26	10
K0154.606	KS	чёрно-серый RAL 7021	M6	32	14	20	10	26	10
K0154.6065	KS	светло-серый RAL 7035	M6	32	14	20	10	26	10
K0154.6066	KS	ярко-красный RAL 3020	M6	32	14	20	10	26	10
K0154.6067	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M6	32	14	20	10	26	10
K0154.608	KS	чёрно-серый RAL 7021	M8	40	18	25	13	31	14
K0154.6085	KS	светло-серый RAL 7035	M8	40	18	25	13	31	14
K0154.6086	KS	ярко-красный RAL 3020	M8	40	18	25	13	31	14
K0154.6087	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	40	18	25	13	31	14
K0154.6101	KS	чёрно-серый RAL 7021	M10	40	18	25	13	31	14
K0154.61015	KS	светло-серый RAL 7035	M10	40	18	25	13	31	14
K0154.61016	KS	ярко-красный RAL 3020	M10	40	18	25	13	31	14
K0154.61017	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	40	18	25	13	31	14
K0154.6081	KS	чёрно-серый RAL 7021	M8	50	22	32	17	38	14
K0154.60815	KS	светло-серый RAL 7035	M8	50	22	32	17	38	14
K0154.60816	KS	ярко-красный RAL 3020	M8	50	22	32	17	38	14
K0154.60817	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M8	50	22	32	17	38	14
K0154.610	KS	чёрно-серый RAL 7021	M10	50	22	32	17	38	14

Рукоятки звездообразные со стопорной лентой подобные DIN 6336, тальные части из нержавеющей стали, внутренняя резьба, форма KS

### Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет крышки	D	D1	D8	H	H3	H5 макс.	T
K0154.6105	KS	светло-серый RAL 7035	M10	50	22	32	17	38	14
K0154.6106	KS	ярко-красный RAL 3020	M10	50	22	32	17	38	14
K0154.6107	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	50	22	32	17	38	14
K0154.6121	KS	чёрно-серый RAL 7021	M12	50	22	32	17	38	18
K0154.61215	KS	светло-серый RAL 7035	M12	50	22	32	17	38	18
K0154.61216	KS	ярко-красный RAL 3020	M12	50	22	32	17	38	18
K0154.61217	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	50	22	32	17	38	18
K0154.6102	KS	чёрно-серый RAL 7021	M10	63	26	40	21	46	14
K0154.61025	KS	светло-серый RAL 7035	M10	63	26	40	21	46	14
K0154.61026	KS	ярко-красный RAL 3020	M10	63	26	40	21	46	14
K0154.61027	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M10	63	26	40	21	46	14
K0154.612	KS	чёрно-серый RAL 7021	M12	63	26	40	21	46	18
K0154.6125	KS	светло-серый RAL 7035	M12	63	26	40	21	46	18
K0154.6126	KS	ярко-красный RAL 3020	M12	63	26	40	21	46	18
K0154.6127	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M12	63	26	40	21	46	18
K0154.616	KS	чёрно-серый RAL 7021	M16	63	26	40	21	46	18
K0154.6165	KS	светло-серый RAL 7035	M16	63	26	40	21	46	18
K0154.6166	KS	ярко-красный RAL 3020	M16	63	26	40	21	46	18
K0154.6167	KS	ярко-жёлтый RAL 1021	M16	63	26	40	21	46	18