

Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 3,8 Н·м, без пружины

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Алюминий 6060 T5.

Закрывающая пробка PA 6.6.

Подкладные шайбы POM.

Исполнение:

Черное анодирование.

Бесцветное анодирование.

Указание:

Карточные петли и петли с пружиной можно комбинировать между собой, так как они одинаковы по размерам и внешнему виду.

Угол открытия 270°.

Крепление винтами с цилиндрической головкой в исполнении DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Указанные значения нагрузок на петли представляют собой справочные значения рекомендательного характера, без учета факторов безопасности и с исключением любой ответственности. Указанные значения служат исключительно для информации и не являются юридически обязывающей гарантией свойств.

Значения нагрузки определяются в лабораторных условиях. Каждый потребитель должен индивидуально определить пригодность петли для конкретного случая применения.

На полученные значения могут повлиять самые различные материалы, на которые крепятся петли, а также способы крепления, климатические условия и износ.

Диапазон температур:


-20 ... 80 °C

Принадлежности:

Винты с цилиндрической головкой и шестигранным углублением DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Петли пружинные Петли из алюминиевого профиля с натяжной пружиной 3,8 Н·м, без пружины

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Цвет основы	Поверхность корпуса	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	Тип изделия	Вариант крепления
K1182.821002	бесцветный	анодированный	82,5	56,5	100	74	6,2	24	5,5	9190	14080	Петля	крепежными отверстиями
K1182.8210021	черный	анодированный	82,5	56,5	100	74	6,2	24	5,5	9190	14080	Петля	крепежными отверстиями