


Зажимные оправки для небольших отверстий, форма А**Описание товара/фотография продукта****Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Зажимная оправка применяется в небольших отверстиях (форма А — для сквозных отверстий, форма В — для сквозных или глухих отверстий) для установки и зажатия заготовок. Движение зажатия осуществляется сверху вручную с помощью шестигранного торцевого ключа. До необходимого диаметра можно зашлифовать самостоятельно. Посадочное отверстие заготовки должно иметь допуск Н7.

D мин. = минимальный допустимый диаметр, до которого можно зашлифовать D.

- используется в отверстиях $\varnothing$ 5–12,5 мм
- компактная конструкция, небольшая установочная поверхность
- простое использование
- любое монтажное положение
- возможны различные варианты монтажа
- поверхность заготовки не повреждается давлением на ее поверхности
- регулировка в зависимости от диаметра

Форма А: для сквозных отверстий.


Форма В: для сквозных или глухих отверстий.

Монтаж:

При необходимости диаметр D можно подстроить под зажимаемый диаметр. В этом случае зажимную оправку следует расширить примерно на 0,2 мм (путь зажима) больше диаметра исходного положения. Теперь зажимная оправка шлифуется до внутреннего диаметра заготовки.

Зажимные оправки для небольших отверстий, форма А

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	D	D мин.	D1	D2	D3	D4	H	H1	L	L1	SW1	SW2	T	Момент затяжки макс. Нм	Зажимное усилие макс., кН
K1293.105060	A	6	5	10	6	M6	M3	8	2,5	10	6	6	2	6	0,9	0,19
K1293.106080	A	8	6	10	6	M6	M3	10	2,5	10	6	6	2,5	6	2,4	0,34
K1293.108100	A	10	8	12	8	M8	M4	12	3	12	8	8	3	7	4,4	0,62
K1293.110125	A	12,5	10	12	8	M8	M4	15	3	12	8	8	4	7	8,1	0,62