

Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм

Описание товара/фотография продукта

**Описание****Материал:**

Нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Без покрытия.

Указание:

Степень защиты IP65. Такая степень защиты достигается за счет дополнительного уплотнительного кольца круглого сечения под механизмом управления и нанесенного на втулку уплотнения из вспененного полиуретана.

Шпингалет можно устанавливать в предварительно собранном виде. Язычок шпингалета заказывается отдельно в нужном исполнении. С данной втулкой может использоваться любой язычок.

* Размер А является результатом комбинации шпингалета и язычка и указывается для соответствующих язычков.

Принадлежности:

Торцовый ключ K0535.

Выступ для шпингалета из нержавеющей стали K1114.


Указание на чертеже:

Активация:

- a) квадратная головка 8 мм
- b) паз
- c) двойной бородок 5 мм
- d) треугольная головка 7 мм

Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм

Чертежи



Обзор изделий

Шпингалеты из нержавеющей стали 1.4305, с диаметром корпуса 28 мм

Номер заказа	Приведение в действие	H	S макс.	SW
K1106.40186	Двойная бороздка 5 мм	18	8	27
K1106.20186	Паз	18	8	27
K1106.18186	квадратная головка 8 мм	18	8	27
K1106.87186	Треугольная головка 7 мм	18	8	27