

## Кольца для ключей, нержавеющая сталь

## Описание товара/фотография продукта



## Описание

## Материал:

Нержавеющая сталь 1.4310 и 1.4571.


## Исполнение:

без декоративного покрытия или вороненая.

## Указание:

Подходит для стопорных тросов и предохранительных спиральных проводов, а также для стопорных шариковых штифтов, установочных пальцев и упорных штифтов с небольшим просверленным отверстием в рукоятке или с натяжным кольцом.

## Чертежи



## Обзор изделий

## Кольца для ключей, нержавеющая сталь

| Номер заказа | Вид стали | Поверхность корпуса | D  | D1  |
|--------------|-----------|---------------------|----|-----|
| K0367.15     | 1.4310    | зачищенный          | 15 | 1.0 |
| K0367.19     | 1.4310    | зачищенный          | 19 | 1.0 |
| K0367.23     | 1.4310    | зачищенный          | 23 | 1.2 |
| K0367.28     | 1.4310    | зачищенный          | 28 | 1.7 |
| K0367.115    | 1.4310    | воронёный           | 15 | 1.0 |
| K0367.119    | 1.4310    | воронёный           | 19 | 1.0 |
| K0367.123    | 1.4310    | воронёный           | 23 | 1.2 |
| K0367.128    | 1.4310    | воронёный           | 28 | 1.7 |
| K0367.215    | 1.4401    | зачищенный          | 15 | 1.0 |
| K0367.219    | 1.4401    | зачищенный          | 19 | 1.0 |
| K0367.223    | 1.4401    | зачищенный          | 23 | 1.2 |
| K0367.228    | 1.4401    | зачищенный          | 28 | 1.7 |

