

Резьбовые пробки, латунь, круглые

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Латунь.

Уплотнительное кольцо из нитрильного каучука

Исполнение:

никелированный.

Указание:


Резьбовые пробки с метрической присоединительной резьбой согласно DIN EN 60423. Для надежного закрытия неиспользуемых резьбовых или проходных отверстий.

Степень защиты IP68 (5 бар – 30 минут).

Диапазон температур:

от -40 °C до +100 °C.

Чертежи



Обзор изделий

Резьбовые пробки, латунь, круглые

Номер заказа	D	D1	H	L
K2253.121500	M12x1,5	16	8	5
K2253.161500	M16x1,5	20	9	6
K2253.201500	M20x1,5	24	9,5	6,5
K2253.251500	M25x1,5	28	11	7
K2253.321500	M32x1,5	35	12	8
K2253.401500	M40x1,5	45	12	8

