


Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Профильная труба из алюминия.

Концевые элементы из алюминия.

Шпindel из стали.

Исполнение:

Профильная труба, натуральный цвет, анодированное исполнение.

Концевые элементы черные анодированные.


Указание:

Устройства управления линейными перемещениями используются для линейного перемещения и позиционирования. Каретка перемещается посредством установочного винта. Это перемещение можно выполнять вручную с помощью маховика или посредством электрической ходовой части. Каретка перемещается по профильным шинам без зазора.

Диапазон температур:

от 0 °C до +60 °C

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	Ход S	L	L1	L2	Шпindel	Тип EV
K2355.130X300	В	Двусторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	204	300	25	18	Tr 14x3	30
K2355.130X500	В	Двусторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	404	500	25	18	Tr 14x3	30

Устройства управления линейными перемещениями, алюминий, квадратные, форма В

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	B	B1	B2	B3	D	D1	D2	D3	H	H1	Ход S	L	L1	L2	Шпindelь	Тип EV
K2355.130X800	В	Двусторонняя монтажная панель	30	21	56	42	22	M04x25	8	M6	44	7	704	800	25	18	Tr 14x3	30
K2355.140X1000	В	Двусторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	885	1000	28	22	Tr18x4	40
K2355.140X300	В	Двусторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	185	300	28	22	Tr18x4	40
K2355.140X500	В	Двусторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	385	500	28	22	Tr18x4	40
K2355.140X800	В	Двусторонняя монтажная панель	40	29	68	54	28	M05x30	10	M6	56	8	685	800	28	22	Tr18x4	40
K2355.150X1000	В	Двусторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	860	1000	30	25	Tr 20x4	50
K2355.150X500	В	Двусторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	360	500	30	25	Tr 20x4	50
K2355.150X800	В	Двусторонняя монтажная панель	50	38	85	67	35	M06x30	12	M8	70	10	660	800	30	25	Tr 20x4	50