


Topes regulables con soporte

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.



Versión:

Tratado en caliente y bruñido.
Superficies de tope y de apoyo pulidas.

Indicación:

Con dos topes regulables, y uno o dos tornillos excéntricos de sujeción con elemento de sujeción con soporte desplazable, se puede realizar un sistema de sujeción a medida de forma económica.

Planos



Nuestros productos

Topes regulables con soporte

| Referencia | Para tornillos | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | H1 | H2 | H3 | Agujero alargado |
|------------|----------------|------|------|------|-----|------|------|------|------|---------------|------|------------------|
| K0032.08 | M8 | 63,5 | 28,3 | 13,5 | 7,9 | 19 | 8,4 | 13,4 | 19 | 11,684 -0,013 | 6,6 | cerrado |
| K0032.12 | M12 | 95,2 | 42,7 | 12,7 | 7,9 | 28,5 | 13,4 | 19,8 | 22 | 12,192 -0,013 | 6,9 | cerrado |
| K0032.16 | M16 | 107 | 46,2 | - | 9,5 | 38 | 17 | 24,8 | 50,7 | 35,001 -0,013 | 21,3 | abierto |