



Tornillos basculantes

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Empuñadura en estrella: termoplástico.

Casquillo de acero.

Arandela: acero 140 HV.

Tornillo de ojo: acero, clase de resistencia 8.8.

Perno del eje: acero para temple y revenido 1.1181.

Versión:

Empuñadura en estrella de color negro.

Casquillo de acero galvanizado y cromado en azul.

Arandela con acabado natural.

Tornillo de ojo bruñido.

Perno del eje tratado en caliente, pulido, acabado natural.


Indicación:

Los tornillos basculantes se suministran sin montar.

Se incluyen circlips adecuados.

Tornillos basculantes

Planos



Nuestros productos

Tornillos basculantes

Referencia	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	L1	L2 mín.	L2 máx.	S
K0053.06050	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	32	44	7
K0053.06075	M6	6	14	32	12	20	10	1,6	22	17	57	69	7
K0053.08050	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	28	42	9
K0053.08075	M8	8	18	40	16	24	13	1,6	30	25	53	67	9
K0053.10075	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	49	65	12
K0053.10100	M10	10	20	50	20	31	17	2	37	32	74	90	12