

Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas diagonales

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Descripción del producto:

Estas empuñaduras curvas oblicuas son especialmente adecuadas para su montaje en condiciones de espacio reducidas. Las empuñaduras son muy estables, y pueden utilizarse también cuando se requieran manipulaciones robustas.

Material:

Aluminio EN AW-6063.

Versión:

Con recubrimiento de polvo negro o rojo tráfico RAL 3020 o de acabado natural.

Indicación:

La versión de acabado natural puede lacarse tras el montaje o recubrirse.

Aplicación:

Bajo condiciones de espacio reducidas en la construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación.

Montaje:

Desde la parte trasera.


Ventajas:

Buen acceso en condiciones de espacio reducidas.

Muy estable y resistente.

Elemento de sujeción para abrir y cerrar protecciones, revestimientos y cubiertas.

Planos



Nuestros productos

Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas, oblicuas

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	A	B	B1	D	H	L	T	Capacidad de carga N
K1634.1000106	negro	recubierto en polvo	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1120106	negro	recubierto en polvo	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.1200106	negro	recubierto en polvo	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1280106	negro	recubierto en polvo	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1600106	negro	recubierto en polvo	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.1120108	negro	recubierto en polvo	112	25	17	M8	55	129	12	1000

Empuñaduras curvas de aluminio, ovaladas diagonales

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	Superficie cuerpo de base	A	B	B1	D	H	L	T	Capacidad de carga N
K1634.1200108	negro	recubierto en polvo	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1280108	negro	recubierto en polvo	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1600108	negro	recubierto en polvo	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1800108	negro	recubierto en polvo	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.1008406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.1128406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.1208406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.1288406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.1608406	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.1128408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.1208408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.1288408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.1608408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.1808408	rojo tráfico RAL 3020	recubierto en polvo	180	25	17	M8	55	197	12	1000
K1634.10006	-	acabado natural	100	21	13	M6	50	113	10	1000
K1634.11206	-	acabado natural	112	21	13	M6	50	125	10	1000
K1634.12006	-	acabado natural	120	21	13	M6	50	133	10	1000
K1634.12806	-	acabado natural	128	21	13	M6	50	141	10	1000
K1634.16006	-	acabado natural	160	21	13	M6	50	173	10	1000
K1634.11208	-	acabado natural	112	25	17	M8	55	129	12	1000
K1634.12008	-	acabado natural	120	25	17	M8	55	137	12	1000
K1634.12808	-	acabado natural	128	25	17	M8	55	145	12	1000
K1634.16008	-	acabado natural	160	25	17	M8	55	177	12	1000
K1634.18008	-	acabado natural	180	25	17	M8	55	197	12	1000