

Manípulos de cinco pontas ergonômicos

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Componentes duros em plástico reforçado com fibra de vidro.

Componentes macios em elastômero termoplástico.

Bucha e pino roscado em aço com classe de resistência 5.8 ou Aço inoxidável 1.4305.

Versão:


Aço passivado azul.

Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Indicação:

Pode ser fornecido de série na combinação de cores grafite escuro RAL 7021 (componente duro) e grafite escuro RAL 7021 (componente macio).

Desenhos



Visão geral dos artigos

Manípulos de cinco pontas com rosca fêmea

Manípulos de cinco pontas ergonômicos

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Material dos componentes	D	D1	D2	H	H1	T	L
K0786.6308	K	aço	M8	63	26	45	10	17	-
K0786.6310	K	aço	M10	63	26	45	10	17	-
K0786.06308	K	aço inoxidável	M8	63	26	45	10	17	-
K0786.06310	K	aço inoxidável	M10	63	26	45	10	17	-
K0786.6308X20	L	aço	M8	63	26	45	10	-	20
K0786.6308X25	L	aço	M8	63	26	45	10	-	25
K0786.6308X30	L	aço	M8	63	26	45	10	-	30
K0786.6308X40	L	aço	M8	63	26	45	10	-	40
K0786.6310X30	L	aço	M10	63	26	45	10	-	30
K0786.6310X50	L	aço	M10	63	26	45	10	-	50
K0786.06308X20	L	aço inoxidável	M8	63	26	45	10	-	20
K0786.06308X25	L	aço inoxidável	M8	63	26	45	10	-	25
K0786.06308X40	L	aço inoxidável	M8	63	26	45	10	-	40
K0786.06310X30	L	aço inoxidável	M10	63	26	45	10	-	30
K0786.06310X40	L	aço inoxidável	M10	63	26	45	10	-	40