

Botões recartilhados com manípulo

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



grafite escuro RAL 7021	laranja RAL 2004	verde sinal RAL 6032	azul tráfego RAL 5017
cinza claro RAL 7035	vermelho tráfego RAL 3020	amarelo colza RAL 1021	

Descrição

Material:

Termoplástico, grafite escuro.

Bucha em aço. 5.8.

Versão:


Aço passivado azul.

Indicação de desenho:

Forma H: sem furo transversal

Forma M: com furo transversal e pino roscado

Desenhos



Visão geral dos artigos

Botões recartilhados com manípulo

Código do artigo	Forma	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.2106	H	grafite RAL 7021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21061	H	laranja RAL 2004	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10

Botões recartilhados com manípulo

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor Tampa	D	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	H3	L1	T
K0262.21062	H	verde segurança RAL6032	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21063	H	azul RAL5017	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21065	H	cinza RAL 7035	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21066	H	vermelho RAL 3020	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.21067	H	amarelo RAL 1021	6H8	40	16,5	10	-	31	13	16	-	15	10
K0262.2206	H	grafite RAL 7021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22061	H	laranja RAL 2004	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22062	H	verde segurança RAL6032	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22063	H	azul RAL5017	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22065	H	cinza RAL 7035	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22066	H	vermelho RAL 3020	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.22067	H	amarelo RAL 1021	6H8	50	18	10	-	36	15	16	-	18,5	10
K0262.2308	H	grafite RAL 7021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23081	H	laranja RAL 2004	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23082	H	verde segurança RAL6032	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23083	H	azul RAL5017	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23085	H	cinza RAL 7035	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23086	H	vermelho RAL 3020	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.23087	H	amarelo RAL 1021	8H8	63	22	10	-	41	17	16	-	25	14
K0262.1106	M	grafite RAL 7021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11061	M	laranja RAL 2004	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11062	M	verde segurança RAL6032	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11063	M	azul RAL5017	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11065	M	cinza RAL 7035	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11066	M	vermelho RAL 3020	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.11067	M	amarelo RAL 1021	6H8	40	16,5	10	M4	31	13	16	5,5	15	10
K0262.1206	M	grafite RAL 7021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12061	M	laranja RAL 2004	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12062	M	verde segurança RAL6032	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12063	M	azul RAL5017	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12065	M	cinza RAL 7035	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12066	M	vermelho RAL 3020	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.12067	M	amarelo RAL 1021	6H8	50	18	10	M4	36	15	16	5,5	18,5	10
K0262.1308	M	grafite RAL 7021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13081	M	laranja RAL 2004	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13082	M	verde segurança RAL6032	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13083	M	azul RAL5017	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13085	M	cinza RAL 7035	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13086	M	vermelho RAL 3020	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14
K0262.13087	M	amarelo RAL 1021	8H8	63	22	10	M4	41	17	16	8	25	14