

## Pé nivelador articulado

### Descrição do artigo/Imagens dos produtos




### Descrição

#### Material:


Elemento esférico em aço de corte rápido, cementado.  
Base de pressão em aço especial de corte rápido ETG 100.

#### Versão:

peça brunida.



### Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Pé nivelador articulado

| Código do artigo | D  | D1  | H    | H1  | H2  | SW | Capacidade de carga máx. kN |
|------------------|----|-----|------|-----|-----|----|-----------------------------|
| K0304.05         | 13 | M5  | 16,5 | 6,5 | 4   | 10 | 1,62                        |
| K0304.06         | 13 | M6  | 16,5 | 8,5 | 4   | 10 | 2,33                        |
| K0304.08         | 16 | M8  | 21   | 9   | 4   | 13 | 4,15                        |
| K0304.10         | 19 | M10 | 23   | 10  | 4   | 17 | 6,48                        |
| K0304.12         | 22 | M12 | 25,5 | 12  | 4,7 | 19 | 8,32                        |
| K0304.16         | 25 | M16 | 29,5 | 14  | 5   | 24 | 13,94                       |
| K0304.20         | 32 | M20 | 36   | 18  | 8,5 | 30 | 21                          |

