Abraçadeiras com flange em alumínio

Descrição do artigo/Imagens dos produtos







Descrição

Material:
Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.

Versão:
com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.

Indicação:
* Orifício oblongo.

Sob consulta:
Alavanca para fixação e diâmetros adicionais.

Acessórios:
- Tubos redondos e quadrados K0493

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Abraçadeiras com flange em alumínio

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Abraçadeiras com flange em alumínio

Desenhos



Visão geral dos artigos

Abraçadeiras com flange, em alumínio

Código do artigo	Molde de furação	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	U
K0479.512	1	12,1	5,5* (2x)	18	25	35	31	35	38	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
K0479.514	2	14,1	5,5 (2x)	18	25	35	31	35	-	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
K0479.515	2	15,1	5,5 (2x)	18	25	35	31	35	-	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
K0479.516	1	16,1	5,5* (2x)	18	25	35	31	35	38	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
K0479.518	2	18,1	5,5 (2x)	18	25	35	31	35	-	32,5	41	50	5	-	23	-	M6x20	40
K0479.520	1	20,1	6,5* (2x)	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Abraçadeiras com flange em alumínio

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Molde de furação	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P	R	S	U
K0479.525	1	25,1	6,5* (2x)	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
K0479.530	1	30,1	6,5* (2x)	30	40	40	50	55	53	53	63	78	7	-	33	-	M8x25	60
K0479.540	3	40,17	8,5* (4x)	42	56	60	70	80	80	74	87	105	10	60	40	52	M10x30	82
K0479.550	3	50,22	10,5* (4x)	50	66	65	83	90	98	85	98	128	14	62	45	60	M10x35	100

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG