

## Cabos e manoplas com bola giratórios

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Esfera em duroplástico PF 31.

Bucha e pino em aço ou aço inoxidável 1.4305.


#### Versão:

Esfera na cor preto brilhante.

Aço passivado azul.

Aço inoxidável com superfície sem tratamento.

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Manopla com bola e rosca fêmea, giratória

Código do artigo	Material dos componentes	B	D	D1	D2	H	H1	H2	L	SW1	SW2	T
K0726.060	aço	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.080	aço	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.100	aço	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.120	aço	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.1060	aço inoxidável	5	M6	25	10	22,5	15	5	-	8	-	12,5
K0726.1080	aço inoxidável	6	M8	32	13	29,5	19	6	-	10	-	15
K0726.1100	aço inoxidável	8	M10	40	16	37	24	8	-	13	-	19
K0726.1120	aço inoxidável	10	M12	50	20	47	31	12	-	17	-	21,5
K0726.061	aço	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.081	aço	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.101	aço	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.121	aço	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-
K0726.1061	aço inoxidável	5	M6	25	10	22,5	15	5	11	8	3	-
K0726.1081	aço inoxidável	6	M8	32	13	29,5	19	6	13	10	4	-
K0726.1101	aço inoxidável	8	M10	40	16	37	24	8	14	13	5	-
K0726.1121	aço inoxidável	10	M12	50	20	47	31	12	21	17	6	-

