

## Batentes para mordentes resistentes

### Descrição do artigo/Imagens dos produtos



#### Descrição

##### Material:

Base de aço fundido.

Mordentes de aço cementado.


##### Versão:

brunido. Mordente cementado.


##### Indicação:

Batentes reguláveis para peças ou acessórios que devem ser apertados ou fixados à mesa coordenada por meio de um mordente de alta estabilidade. Os mordentes são giratórios: o lado liso serve para peças de trabalho usinadas; o lado serrilhado para superfícies de fixação brutas.

Através de uma porca T plana, é possível posicionar o batente exatamente na ranhura da mesa coordenada.



### Desenhos



### Visão geral dos artigos

## Batentes para mordentes resistentes

### Visão geral dos artigos

#### Batentes para mordentes resistentes

| Código do artigo | Para largura de ranhura | B  | B1 | B2 | D  | H   | H1 | H3 | L   | L1   | S  |
|------------------|-------------------------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|------|----|
| K1467.19         | 12/14/16/18             | 65 | 19 | 20 | M6 | 85  | 38 | 40 | 132 | 66   | 12 |
| K1467.26         | 20/22/24/28/30          | 75 | 26 | 20 | M6 | 100 | 45 | 40 | 177 | 85,5 | 12 |
| K1467.38         | 32/36/42                | 90 | 38 | 20 | M6 | 120 | 56 | 40 | 211 | 95   | 12 |