

Dobradiças de Zamak ajustáveis

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Dobradiça e buchas de ajuste em Zamak.
Eixos de aço inoxidável.

Versão:

Dobradiça e buchas de ajuste banhadas a cromo ou pretas.
Superfície do eixo sem tratamento.

Indicação:

Dobradiças para portas internas.
As dobradiças podem ser instaladas dos lados direito e esquerdo.

As setas marcam o centro do curso de deslocamento de ajuste "L", para facilitar a montagem.

As portas e as tampas podem ser posicionadas em etapas, basta mover as buchas de ajuste. Desta forma, as tolerâncias de fabricação e as folgas das portas podem ser compensadas e reajustadas horizontal e verticalmente.

As superfícies recartilhadas na parte inferior das buchas de ajuste e nos orifícios oblongos da dobradiça evitam o deslocamento accidental.

As buchas de ajuste cobrem completamente os orifícios oblongos para que não haja acumulação de sujeira no interior da faixa de ajuste.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades de forma legal.

Os valores de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.


Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.

Acessórios:

Parafusos de cabeça escareada com sextavado interno DIN EN ISO 10642 (M6) K0708.

Dobradiças de Zamak ajustáveis

Desenhos



Visão geral dos artigos

Dobradiças de Zamak ajustáveis

Código do artigo	Forma	Tipo da forma	Cor do corpo básico	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D1	H	S	Deslocamento L máx.	Ângulo de abertura	F1 N	F2 N
K1898.0538212111	A	-	banhado a cromo	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212112	A	-	preto	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212121	B	vertical	banhado a cromo	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212122	B	vertical	preto	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212131	C	horizontal	banhado a cromo	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000
K1898.0538212132	C	horizontal	preto	76	21	21	38	38	60	34	6,5	15	8	4	270°	3650	2000