


Cuartos de vuelta de seguridad

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa, accionamiento, tuerca y llave de fundición inyectada de cinc.
Junta plana de goma.

Versión:

Carcasa y accionamiento cromado o con recubrimiento de polvo negro.
Llave cromada.

Indicación:

Cuarto de vuelta de seguridad con leva sobre muelle. Instalación a la derecha o a la izquierda con un recorrido de cierre de 90°. El cuarto de vuelta se puede instalar premontado. La tuerca de fijación está diseñada como tuerca de puesta a tierra con garras por uno de los lados.

Protegido del polvo y del agua según IP65.

Pedir la llave por separado. El cierre solo se puede abrir y cerrar con una llave específica. La llave solo se puede retirar en posición cerrada. Cuando la cerradura está abierta, la llave funciona como muletilla.

Pedir la versión deseada de la leva por separado. Todas las levas se pueden combinar con cualquier carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.

Accesorios:


Leva para cuarto de vuelta de acero K0523.

Indicación sobre el dibujo:

- 1) Llave extraíble estando cerrada
- 2) Llave no extraíble estando abierta

Cuartos de vuelta de seguridad

Planos



Nuestros productos

Cuartos de vuelta de seguridad

Referencia	Superficie cuerpo de base	Accionamiento	H	SW	Referencia Llave
K0524.181	cromado	Llave	18,5	27	K0524.9
K0524.182	recubierto en polvo	Llave	18,5	27	K0524.9

Referencia	Descripción
K0524.9	Llave de vaso