

Indicador de posicionamiento

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero.
Ventana de plástico.
Tornillo de sujeción de acero.

Versión:

Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.

Indicación:

Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.

Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.

Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por su pequeña estructura y por la gran claridad de su visualización y su lectura precisa. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños, y poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.

** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido "posición de montaje, dirección de recuento").

Datos técnicos:

- Contador compuesto de 4 cifras + lectura precisa
- Altura de cifra de 6 mm aprox.
- Ø del árbol hueco 14 H7 mm
- Resistente a la temperatura hasta 80 °C
- Resistente al aceite y a disolventes

A petición:


- Tapa del contador de cristal mineral
- Junta axial (protegida contra el polvo)
- Protección contra vibraciones

Accesorios:

- Casquillo reductor K0412
- Placa intermedia K0413
- Placa de montaje K0414

Indicador de posicionamiento

Planos



Visualización tras un giro, posición de la coma:	Posición de montaje (1 - 4):
p. ej., K0409.01002111 0100 = 1 mm de pendiente, 2 = posición de la coma en la 2.ª posición de la derecha.	p. ej., K0409.01002111 1 = Posición de montaje

Dirección de recuento (1 - 2):	Color (1 - 2):
p. ej., K0409.01002111 1 = En el sentido de las agujas del reloj (valores ascendentes) 2 = En el sentido contrario al de las agujas del reloj (valores ascendentes)	p. ej., K0409.01002111 1 = Color naranja 2 = Color negro

Nuestros productos

Indicador de posicionamiento

Indicador de posicionamiento

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	B	D	H	L	Pendiente	Posición de montaje	Dirección de recuento	Visualización tras un giro	Coma en posición	máx. revoluciones r. p. m.
K0409.01002111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	1	1	00,10	2	500
K0409.01002121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	1	2	00,10	2	500
K0409.01002211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	2	1	00,10	2	500
K0409.01002221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	2	2	00,10	2	500
K0409.01002311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	3	1	00,10	2	500
K0409.01002321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	3	2	00,10	2	500
K0409.01002411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	4	1	00,10	2	500
K0409.01002421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	4	2	00,10	2	500
K0409.01001111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	1	1	001,0	1	500
K0409.01001121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	1	2	001,0	1	500
K0409.01001211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	2	1	001,0	1	500
K0409.01001221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	2	2	001,0	1	500
K0409.01001311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	3	1	001,0	1	500
K0409.01001321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	3	2	001,0	1	500
K0409.01001411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	4	1	001,0	1	500
K0409.01001421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1	4	2	001,0	1	500
K0409.01251111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	1	001,2/5	1	500
K0409.01251121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,25	1	2	001,2/5	1	500
K0409.01251211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,25	2	1	001,2/5	1	500
K0409.01251221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,25	2	2	001,2/5	1	500
K0409.01251311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,25	3	1	001,2/5	1	500
K0409.01251321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,25	3	2	001,2/5	1	500
K0409.01251411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,25	4	1	001,2/5	1	500
K0409.01251421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,25	4	2	001,2/5	1	500
K0409.01501111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	1	001,5	1	500
K0409.01501121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,5	1	2	001,5	1	500
K0409.01501211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,5	2	1	001,5	1	500
K0409.01501221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,5	2	2	001,5	1	500
K0409.01501311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,5	3	1	001,5	1	500
K0409.01501321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,5	3	2	001,5	1	500
K0409.01501411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,5	4	1	001,5	1	500
K0409.01501421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	1,5	4	2	001,5	1	500
K0409.02001111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2	1	1	002,0	1	500
K0409.02001121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2	1	2	002,0	1	500
K0409.02001211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2	2	1	002,0	1	500
K0409.02001221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2	2	2	002,0	1	500
K0409.02001311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2	3	1	002,0	1	500
K0409.02001321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2	3	2	002,0	1	500
K0409.02001411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2	4	1	002,0	1	500
K0409.02001421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2	4	2	002,0	1	500
K0409.02501111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	1	002,5	1	500
K0409.02501121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2,5	1	2	002,5	1	500
K0409.02501211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2,5	2	1	002,5	1	500
K0409.02501221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2,5	2	2	002,5	1	500
K0409.02501311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2,5	3	1	002,5	1	500
K0409.02501321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2,5	3	2	002,5	1	500
K0409.02501411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2,5	4	1	002,5	1	500
K0409.02501421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	2,5	4	2	002,5	1	500
K0409.03001111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	3	1	1	003,0	1	500
K0409.03001121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	3	1	2	003,0	1	500
K0409.03001211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	3	2	1	003,0	1	500
K0409.03001221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	3	2	2	003,0	1	500
K0409.03001311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	3	3	1	003,0	1	500
K0409.03001321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	3	3	2	003,0	1	500
K0409.03001411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	3	4	1	003,0	1	500
K0409.03001421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	3	4	2	003,0	1	500
K0409.04001111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	4	1	1	004,0	1	375
K0409.04001121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	4	1	2	004,0	1	375
K0409.04001211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	4	2	1	004,0	1	375
K0409.04001221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	4	2	2	004,0	1	375
K0409.04001311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	4	3	1	004,0	1	375

Indicador de posicionamiento

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	B	D	H	L	Pendiente	Posición de montaje	Dirección de recuento	Visualización tras un giro	Coma en posición	máx. revoluciones r. p. m.
K0409.04001321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	4	3	2	004,0	1	375
K0409.04001411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	4	4	1	004,0	1	375
K0409.04001421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	4	4	2	004,0	1	375
K0409.05001111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	5	1	1	005,0	1	300
K0409.05001121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	5	1	2	005,0	1	300
K0409.05001211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	5	2	1	005,0	1	300
K0409.05001221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	5	2	2	005,0	1	300
K0409.05001311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	5	3	1	005,0	1	300
K0409.05001321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	5	3	2	005,0	1	300
K0409.05001411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	5	4	1	005,0	1	300
K0409.05001421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	5	4	2	005,0	1	300
K0409.06001111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	6	1	1	006,0	1	250
K0409.06001121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	6	1	2	006,0	1	250
K0409.06001211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	6	2	1	006,0	1	250
K0409.06001221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	6	2	2	006,0	1	250
K0409.06001311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	6	3	1	006,0	1	250
K0409.06001321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	6	3	2	006,0	1	250
K0409.06001411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	6	4	1	006,0	1	250
K0409.06001421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	6	4	2	006,0	1	250
K0409.08001111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	8	1	1	008,0	1	180
K0409.08001121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	8	1	2	008,0	1	180
K0409.08001211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	8	2	1	008,0	1	180
K0409.08001221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	8	2	2	008,0	1	180
K0409.08001311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	8	3	1	008,0	1	180
K0409.08001321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	8	3	2	008,0	1	180
K0409.08001411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	8	4	1	008,0	1	180
K0409.08001421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	8	4	2	008,0	1	180
K0409.10001111	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	10	1	1	010,0	1	150
K0409.10001121	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	10	1	2	010,0	1	150
K0409.10001211	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	10	2	1	010,0	1	150
K0409.10001221	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	10	2	2	010,0	1	150
K0409.10001311	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	10	3	1	010,0	1	150
K0409.10001321	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	10	3	2	010,0	1	150
K0409.10001411	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	10	4	1	010,0	1	150
K0409.10001421	naranja puro RAL 2004	31	14	47	33	10	4	2	010,0	1	150
K0409.01002112	negro	31	14	47	33	1	1	1	00,10	2	500
K0409.01002122	negro	31	14	47	33	1	1	2	00,10	2	500
K0409.01002212	negro	31	14	47	33	1	2	1	00,10	2	500
K0409.01002222	negro	31	14	47	33	1	2	2	00,10	2	500
K0409.01002312	negro	31	14	47	33	1	3	1	00,10	2	500
K0409.01002322	negro	31	14	47	33	1	3	2	00,10	2	500
K0409.01002412	negro	31	14	47	33	1	4	1	00,10	2	500
K0409.01002422	negro	31	14	47	33	1	4	2	00,10	2	500
K0409.01001112	negro	31	14	47	33	1	1	1	001,0	1	500
K0409.01001122	negro	31	14	47	33	1	1	2	001,0	1	500
K0409.01001212	negro	31	14	47	33	1	2	1	001,0	1	500
K0409.01001222	negro	31	14	47	33	1	2	2	001,0	1	500
K0409.01001312	negro	31	14	47	33	1	3	1	001,0	1	500
K0409.01001322	negro	31	14	47	33	1	3	2	001,0	1	500
K0409.01001412	negro	31	14	47	33	1	4	1	001,0	1	500
K0409.01001422	negro	31	14	47	33	1	4	2	001,0	1	500
K0409.01251112	negro	31	14	47	33	1,25	1	1	001,2/5	1	500
K0409.01251122	negro	31	14	47	33	1,25	1	2	001,2/5	1	500
K0409.01251212	negro	31	14	47	33	1,25	2	1	001,2/5	1	500
K0409.01251222	negro	31	14	47	33	1,25	2	2	001,2/5	1	500
K0409.01251312	negro	31	14	47	33	1,25	3	1	001,2/5	1	500
K0409.01251322	negro	31	14	47	33	1,25	3	2	001,2/5	1	500
K0409.01251412	negro	31	14	47	33	1,25	4	1	001,2/5	1	500
K0409.01251422	negro	31	14	47	33	1,25	4	2	001,2/5	1	500
K0409.01501112	negro	31	14	47	33	1,5	1	1	001,5	1	500
K0409.01501122	negro	31	14	47	33	1,5	1	2	001,5	1	500

Indicador de posicionamiento

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	B	D	H	L	Pendiente	Posición de montaje	Dirección de recuento	Visualización tras un giro	Coma en posición	máx. revoluciones r. p. m.
K0409.01501212	negro	31	14	47	33	1,5	2	1	001,5	1	500
K0409.01501222	negro	31	14	47	33	1,5	2	2	001,5	1	500
K0409.01501312	negro	31	14	47	33	1,5	3	1	001,5	1	500
K0409.01501322	negro	31	14	47	33	1,5	3	2	001,5	1	500
K0409.01501412	negro	31	14	47	33	1,5	4	1	001,5	1	500
K0409.01501422	negro	31	14	47	33	1,5	4	2	001,5	1	500
K0409.02001112	negro	31	14	47	33	2	1	1	002,0	1	500
K0409.02001122	negro	31	14	47	33	2	1	2	002,0	1	500
K0409.02001212	negro	31	14	47	33	2	2	1	002,0	1	500
K0409.02001222	negro	31	14	47	33	2	2	2	002,0	1	500
K0409.02001312	negro	31	14	47	33	2	3	1	002,0	1	500
K0409.02001322	negro	31	14	47	33	2	3	2	002,0	1	500
K0409.02001412	negro	31	14	47	33	2	4	1	002,0	1	500
K0409.02001422	negro	31	14	47	33	2	4	2	002,0	1	500
K0409.02501112	negro	31	14	47	33	2,5	1	1	002,5	1	500
K0409.02501122	negro	31	14	47	33	2,5	1	2	002,5	1	500
K0409.02501212	negro	31	14	47	33	2,5	2	1	002,5	1	500
K0409.02501222	negro	31	14	47	33	2,5	2	2	002,5	1	500
K0409.02501312	negro	31	14	47	33	2,5	3	1	002,5	1	500
K0409.02501322	negro	31	14	47	33	2,5	3	2	002,5	1	500
K0409.02501412	negro	31	14	47	33	2,5	4	1	002,5	1	500
K0409.02501422	negro	31	14	47	33	2,5	4	2	002,5	1	500
K0409.03001112	negro	31	14	47	33	3	1	1	003,0	1	500
K0409.03001122	negro	31	14	47	33	3	1	2	003,0	1	500
K0409.03001212	negro	31	14	47	33	3	2	1	003,0	1	500
K0409.03001222	negro	31	14	47	33	3	2	2	003,0	1	500
K0409.03001312	negro	31	14	47	33	3	3	1	003,0	1	500
K0409.03001322	negro	31	14	47	33	3	3	2	003,0	1	500
K0409.03001412	negro	31	14	47	33	3	4	1	003,0	1	500
K0409.03001422	negro	31	14	47	33	3	4	2	003,0	1	500
K0409.04001112	negro	31	14	47	33	4	1	1	004,0	1	375
K0409.04001122	negro	31	14	47	33	4	1	2	004,0	1	375
K0409.04001212	negro	31	14	47	33	4	2	1	004,0	1	375
K0409.04001222	negro	31	14	47	33	4	2	2	004,0	1	375
K0409.04001312	negro	31	14	47	33	4	3	1	004,0	1	375
K0409.04001322	negro	31	14	47	33	4	3	2	004,0	1	375
K0409.04001412	negro	31	14	47	33	4	4	1	004,0	1	375
K0409.04001422	negro	31	14	47	33	4	4	2	004,0	1	375
K0409.05001112	negro	31	14	47	33	5	1	1	005,0	1	300
K0409.05001122	negro	31	14	47	33	5	1	2	005,0	1	300
K0409.05001212	negro	31	14	47	33	5	2	1	005,0	1	300
K0409.05001222	negro	31	14	47	33	5	2	2	005,0	1	300
K0409.05001312	negro	31	14	47	33	5	3	1	005,0	1	300
K0409.05001322	negro	31	14	47	33	5	3	2	005,0	1	300
K0409.05001412	negro	31	14	47	33	5	4	1	005,0	1	300
K0409.05001422	negro	31	14	47	33	5	4	2	005,0	1	300
K0409.06001112	negro	31	14	47	33	6	1	1	006,0	1	250
K0409.06001122	negro	31	14	47	33	6	1	2	006,0	1	250
K0409.06001212	negro	31	14	47	33	6	2	1	006,0	1	250
K0409.06001222	negro	31	14	47	33	6	2	2	006,0	1	250
K0409.06001312	negro	31	14	47	33	6	3	1	006,0	1	250
K0409.06001322	negro	31	14	47	33	6	3	2	006,0	1	250
K0409.06001412	negro	31	14	47	33	6	4	1	006,0	1	250
K0409.06001422	negro	31	14	47	33	6	4	2	006,0	1	250
K0409.08001112	negro	31	14	47	33	8	1	1	008,0	1	180
K0409.08001122	negro	31	14	47	33	8	1	2	008,0	1	180
K0409.08001212	negro	31	14	47	33	8	2	1	008,0	1	180
K0409.08001222	negro	31	14	47	33	8	2	2	008,0	1	180
K0409.08001312	negro	31	14	47	33	8	3	1	008,0	1	180
K0409.08001322	negro	31	14	47	33	8	3	2	008,0	1	180
K0409.08001412	negro	31	14	47	33	8	4	1	008,0	1	180

Indicador de posicionamiento

Nuestros productos

Referencia	Color del cuerpo de base	B	D	H	L	Pendiente	Posición de montaje	Dirección de recuento	Visualización tras un giro	Coma en posición	máx. revoluciones r. p. m.
K0409.08001422	negro	31	14	47	33	8	4	2	008,0	1	180
K0409.10001112	negro	31	14	47	33	10	1	1	010,0	1	150
K0409.10001122	negro	31	14	47	33	10	1	2	010,0	1	150
K0409.10001212	negro	31	14	47	33	10	2	1	010,0	1	150
K0409.10001222	negro	31	14	47	33	10	2	2	010,0	1	150
K0409.10001312	negro	31	14	47	33	10	3	1	010,0	1	150
K0409.10001322	negro	31	14	47	33	10	3	2	010,0	1	150
K0409.10001412	negro	31	14	47	33	10	4	1	010,0	1	150
K0409.10001422	negro	31	14	47	33	10	4	2	010,0	1	150