

Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero inoxidable 1.4404.

Versión:

Pulido.

Indicación:

La superficie de la tuerca de sombrerete está pulida, y su forma está optimizada para el empleo en zonas de higiene. Así, la cabeza de la tuerca, en el lado frontal, es semiesférica, y el collar cónico muestra la oblicuidad correspondiente. La altura total seleccionada es baja para reducir las posibles interferencias al mínimo posible. Gracias a la profundidad de rugosidad superficial extremadamente reducida, con una medida Ra muy inferior a 0,8 µm, es prácticamente imposible que se adhieran partículas de suciedad a la superficie.


A petición:

Rosca de pulgadas, variantes de altura.

Accesorios:

Para apretar y soltar los tornillos sin dañarlos, se recomienda una llave de boca en combinación con la pieza adicional protectora (K1362).

Planos



Nuestros productos

Tuercas de sombrerete compacta en Hygienic DESIGN

Referencia	Material del cuerpo de base	D	D1	B	C	H	R1	SW	T	W
K1332.03	acero inoxidable A4	M3	6,8	0,25	0,5	4,95	8,8	5,5	3	20
K1332.04	acero inoxidable A4	M4	9	0,3	0,8	6,5	10	7	4	30
K1332.05	acero inoxidable A4	M5	10	0,5	1	7	16	8	4	30
K1332.06	acero inoxidable A4	M6	12	0,8	1	9	16	10	6	30
K1332.08	acero inoxidable A4	M8	16	0,8	1,6	12	20	13	8	30
K1332.10	acero inoxidable A4	M10	20	1	2	14	32	16	10	30
K1332.12	acero inoxidable A4	M12	24	1	2,5	16	35	19	11	30

