


Cintas métricas de acero autoadhesivas

Descripción del artículo/Imágenes del producto



Descripción

Material:

Acero.

Versión:

Lacado en blanco.

Indicación:


Cintas métricas con división en mm en el borde superior e inferior y graduación de centímetros continua y en negro. Cifras decimales en color rojo (por debajo de longitud de 1 m y con punto cero en el centro solo negro).

Las cintas métricas tienen una parte trasera autoadhesiva provista de una lámina de protección. Hay que retirarla antes de adherir.

Aplicación:

Las escalas se utilizan cuando se trata de una medición precisa. Se utilizan en máquinas, mesas de trabajo y bancos de trabajo.

Planos



Nuestros productos

Cintas métricas de acero autoadhesivas

Referencia	Versión 1	Forma	Punto cero	División	Graduaciones	B	H	L
K1301.00021010X0300	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	10	0,5	300
K1301.00021010X0500	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	10	0,5	500
K1301.00021010X1000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	10	0,5	1000
K1301.00021010X2000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	10	0,5	2000
K1301.00021010X3000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	10	0,5	3000
K1301.00021010X5000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	10	0,5	5000
K1301.00021010X6000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	10	0,5	6000
K1301.00021013X0300	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	13	0,5	300
K1301.00021013X0500	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	13	0,5	500
K1301.00021013X1000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	13	0,5	1000
K1301.00021013X2000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	13	0,5	2000
K1301.00021013X3000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	13	0,5	3000
K1301.00021013X5000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	13	0,5	5000
K1301.00021013X6000	horizontal	A	izquierda	1 mm	por los dos lados	13	0,5	6000
K1301.00221010X0300	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	10	0,5	300
K1301.00221010X0500	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	10	0,5	500

Cintas métricas de acero autoadhesivas

Nuestros productos

Referencia	Versión 1	Forma	Punto cero	División	Graduaciones	B	H	L
K1301.00221010X1000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	10	0,5	1000
K1301.00221010X2000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	10	0,5	2000
K1301.00221010X3000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	10	0,5	3000
K1301.00221010X5000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	10	0,5	5000
K1301.00221010X6000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	10	0,5	6000
K1301.00221013X0300	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	13	0,5	300
K1301.00221013X0500	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	13	0,5	500
K1301.00221013X1000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	13	0,5	1000
K1301.00221013X2000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	13	0,5	2000
K1301.00221013X3000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	13	0,5	3000
K1301.00221013X5000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	13	0,5	5000
K1301.00221013X6000	horizontal	B	derecha	1 mm	por los dos lados	13	0,5	6000
K1301.00121013X0800	horizontal	C	centro	1 mm	por los dos lados	13	0,5	800
K1301.00121013X2000	horizontal	C	centro	1 mm	por los dos lados	13	0,5	2000
K1301.00121013X2500	horizontal	C	centro	1 mm	por los dos lados	13	0,5	2500
K1301.00121013X8000	horizontal	C	centro	1 mm	por los dos lados	13	0,5	8000
K1301.01021013X1000	vertical	D	arriba	1 mm	por los dos lados	13	0,5	1000
K1301.01021013X2000	vertical	D	arriba	1 mm	por los dos lados	13	0,5	2000
K1301.01021013X3000	vertical	D	arriba	1 mm	por los dos lados	13	0,5	3000
K1301.01021013X5000	vertical	D	arriba	1 mm	por los dos lados	13	0,5	5000
K1301.01221013X1000	vertical	E	abajo	1 mm	por los dos lados	13	0,5	1000
K1301.01221013X2000	vertical	E	abajo	1 mm	por los dos lados	13	0,5	2000
K1301.01221013X3000	vertical	E	abajo	1 mm	por los dos lados	13	0,5	3000
K1301.01221013X5000	vertical	E	abajo	1 mm	por los dos lados	13	0,5	5000