

## Insertos roscados HeliCoil®plus

### Descripción del artículo/Imágenes del producto



### Descripción

**Material:**

Acero inoxidable 1.4301

**Versión:**

Verde.

**Indicación:**

Los insertos roscados HeliCoil®plus son un elemento auxiliar indispensable para cualquier empresa metalúrgica o taller de reparaciones.

Las perforaciones roscadas rotas, oxidadas o demasiado perforadas recuperan su diámetro nominal de rosca original en cuestión de minutos.

Perfección técnica y duración ilimitada, resistente contra efectos corrosivos y cargas térmicas. Esto permite recuperar el gasto por desperdicio en productos costosos.

La alta calidad de la superficie garantiza un límite elástico óptimo, así como una gran fuerza de tensión previa en tornillos de alta resistencia.

Los insertos roscados HeliCoil®plus también son excelentes para roscas de movimiento en todo tipo de piezas de metal ligero y piezas de fundición.

**A petición:**

Otras dimensiones.

Antes



Después



### Nuestros productos

#### Insertos roscados HeliCoil®plus

Referencia	Versión	Insertos roscados	Longitud de los insertos en estado de montaje mm
K2423.0521	Inserto Roscado	M5	5
K2423.0531	Inserto Roscado	M5	7,5
K2423.0541	Inserto Roscado	M5	10
K2423.0621	Inserto Roscado	M6	6
K2423.0631	Inserto Roscado	M6	9
K2423.0641	Inserto Roscado	M6	12
K2423.0821	Inserto Roscado	M8	8
K2423.0831	Inserto Roscado	M8	12
K2423.0841	Inserto Roscado	M8	16
K2423.1021	Inserto Roscado	M10	10
K2423.1031	Inserto Roscado	M10	15
K2423.1041	Inserto Roscado	M10	20
K2423.1221	Inserto Roscado	M12	12
K2423.1231	Inserto Roscado	M12	18
K2423.1241	Inserto Roscado	M12	24