


Batentes reguláveis com suporte

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Aço.

Versão:



temperado, brunido.

Superfícies de suporte e encosto retificadas.

Indicação:

Um conjunto formado por dois batentes e um ou dois parafusos excêntricos de fixação com arruela quadrada e suporte deslocável possibilita a montagem econômica de um dispositivo de fixação sob medida.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Batentes reguláveis com suporte

Código do artigo	para parafusos	L	L1	L2	L3	B	B1	B2	H1	H2	H3	Orifício oblongo
K0032.08	M8	63,5	28,3	13,5	7,9	19	8,4	13,4	19	11,684 -0,013	6,6	fechado
K0032.12	M12	95,2	42,7	12,7	7,9	28,5	13,4	19,8	22	12,192 -0,013	6,9	fechado
K0032.16	M16	107	46,2	-	9,5	38	17	24,8	50,7	35,001 -0,013	21,3	aberto