

Dobradiças de alumínio, penduráveis, versão esquerda

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

Alumínio fundido sob pressão.

Eixos em aço inoxidável.

Versão:

Dobradiça prateada revestida a pó.

Superfície do eixo sem tratamento.

Indicação:

Dobradiças para elementos planos, painéis e perfis de alumínio.

A dobradiça pode ser equipada com capa de plástico sobre um pino de suporte.

Os valores denominados de carga das dobradiças são valores de referência não vinculativos e não levam em conta os fatores de segurança, portanto, excluem quaisquer termos de responsabilidade. Os dados mencionados são de caráter informativo e não garantem as propriedades legais.

Os dados de carga foram apurados sob condições laboratoriais. A aplicação adequada das dobradiças é de inteira responsabilidade do usuário.

Fatores como a grande diversidade de materiais, nas quais as dobradiças são fixadas, tipos de fixação, condições climáticas e o desgaste podem influenciar os valores determinados.


Sob consulta:

Dobradiças com guias de fixação (saliências) (ranhura 5, 6, 8, 10, 12 e 14) para perfis de alumínio.

Combinações de diferentes comprimentos de abas.

Dobradiças de alumínio, penduráveis, versão esquerda

Desenhos



Visão geral dos artigos

Dobradiças de alumínio, penduráveis, para a esquerda

Código do artigo	A	A1	A2	A3	A4	B	F1 N	F2 N
K0579.1251515	52	15	15	26	26	48	410	250
K0579.1301818	59	17,5	17,5	29,5	29,5	48	450	280
K0579.1352020	72	20	20	36	36	48	500	250
K0579.1402323	77	22,5	22,5	38,5	38,5	48	550	200
K0579.1452525	87	25	25	43,5	43,5	48	550	200
K0579.1502828	97	27,5	27,5	48,5	48,5	48	550	175
K0579.1603333	115	32,5	32,5	57,5	57,5	48	575	150