

# Alavancas de aperto de plástico, não reguláveis, com furo quadrado, inserto roscado de aço passivado azul

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Descrição

### Material:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro.  
Peças de aço com classe de resistência 5.8.

### Versão:

Cabo da alavanca em grafite escuro, peças em aço passivado na cor azul.


### Indicação:

As alavancas de aperto não reguláveis podem ser utilizadas em tarefas de fixação simples. Nesta técnica, deve-se manter geralmente um espaço de fixação suficiente, para que a alavanca possa girar em 360°.

### Sob consulta:

Versões especiais.

## Desenhos



## Visão geral dos artigos

Código do artigo	Tipo de rosca	Tamanho	S	T2	D1	D2	H	H1	H3	A	A1	B
K0175.105002	furo quadrado	1	5	13	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.206002	furo quadrado	2	6	16	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.308002	furo quadrado	3	8	18	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.410002	furo quadrado	4	10	20	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.512002	furo quadrado	5	12	26	30,8	31	31	21	63	110	126	16