

# Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

## 19"



### Descrição

#### Material:

Barra do puxador em alumínio.  
Cantos de fixação em poliamida, reforçados com shot peening.

#### Versão:

Barra do puxador de acabamento fosco em cores naturais ou anodizado preto.  
Cantos de fixação do puxador tubular semifoscos com estrutura fina, pretos.


#### Montagem:

Pelo lado de manuseio.

#### Indicação de desenho:

1) Porca sextavada flangeada

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Puxadores

Código do artigo	Forma	Cor do corpo básico	A	B	D	H	L	Capacidade de carga N
K0216.05501	A	preto	55	12	M5	40	70	1000
K0216.08801	A	preto	88	12	M5	40	103	1000
K0216.10001	A	preto	100	12	M5	40	115	1000
K0216.12001	A	preto	120	12	M5	40	135	1000
K0216.18001	A	preto	180	12	M5	40	195	1000
K0216.23501	A	preto	235	12	M5	40	250	1000
K0216.05503	A	natural	55	12	M5	40	70	1000
K0216.08803	A	natural	88	12	M5	40	103	1000
K0216.10003	A	natural	100	12	M5	40	115	1000
K0216.12003	A	natural	120	12	M5	40	135	1000
K0216.18003	A	natural	180	12	M5	40	195	1000

## Puxadores de alumínio com cantos de fixação angulares de plástico

### Visão geral dos artigos

Código do artigo	Forma	Cor do corpo básico	A	B	D	H	L	Capacidade de carga N
K0216.23503	A	natural	235	12	M5	40	250	1000
K0216.055101	B	preto	55	12	M5	40	75	1000
K0216.088101	B	preto	88	12	M5	40	108	1000
K0216.100101	B	preto	100	12	M5	40	120	1000
K0216.120101	B	preto	120	12	M5	40	140	1000
K0216.180101	B	preto	180	12	M5	40	200	1000
K0216.235101	B	preto	235	12	M5	40	255	1000
K0216.055103	B	natural	55	12	M5	40	75	1000
K0216.088103	B	natural	88	12	M5	40	108	1000
K0216.100103	B	natural	100	12	M5	40	120	1000
K0216.120103	B	natural	120	12	M5	40	140	1000
K0216.180103	B	natural	180	12	M5	40	200	1000
K0216.235103	B	natural	235	12	M5	40	255	1000