

## Manípulos de três pontas

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Termoplástico reforçado com fibra de vidro.

Bucha rosçada em latão.


Pinos roscados em aço.

#### Versão:

Botão na cor preta.

Pinos roscados galvanizados.

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

#### Manípulos de três pontas com rosca fêmea

| Código do artigo | Forma | D   | D1  | D2 | D3 | D6   | H  | H1   | H2   | T  | T1  | L     |
|------------------|-------|-----|-----|----|----|------|----|------|------|----|-----|-------|
| K1083.24506      | K     | M6  | 45  | -  | 16 | 11   | 21 | 18   | 10   | 9  | 1   | -     |
| K1083.26508      | K     | M8  | 65  | -  | 22 | 15,5 | 28 | 23,5 | 11,5 | 11 | 1,5 | -     |
| K1083.26510      | K     | M10 | 65  | -  | 22 | 15,5 | 28 | 23,5 | 11,5 | 11 | 1,5 | -     |
| K1083.28510      | K     | M10 | 85  | -  | 30 | 21   | 37 | 30,5 | 16   | 14 | 2   | -     |
| K1083.28512      | K     | M12 | 85  | -  | 30 | 21   | 37 | 30,5 | 16   | 19 | 2   | -     |
| K1083.210512     | K     | M12 | 105 | -  | 35 | 25   | 46 | 37,5 | 19   | 17 | 2   | -     |
| K1083.210514     | K     | M14 | 105 | -  | 35 | 25   | 46 | 37,5 | 19   | 19 | 2   | -     |
| K1083.48508X     | L     | M8  | 85  | 18 | 30 | 21   | 37 | 30,5 | 16   | -  | 2   | 20/30 |
| K1083.48510X     | L     | M10 | 85  | 18 | 30 | 21   | 37 | 30,5 | 16   | -  | 2   | 20/30 |
| K1083.48512X     | L     | M12 | 85  | 18 | 30 | 21   | 37 | 30,5 | 16   | -  | 2   | 20/40 |
| K1083.410512X    | L     | M12 | 105 | 20 | 35 | 25   | 46 | 37,5 | 19   | -  | 2   | 30/50 |

