Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:
Aço passivado azul.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.

Indicação:
Os pés niveladores são compostos por um fuso roscado e uma base. Cada fuso roscado pode ser combinado com qualquer uma das bases.
A altura total do pé nivelador é calculada através do comprimento do fuso roscado (L) + 30 mm.
(Altura total do pé nivelador = L + 30 mm)

Desenhos



Visão geral dos artigos

Fusos roscados para pés niveladores de aço ou aço inoxidável

Código do artigo	Material do corpo básico	D1	L	SW	Capacidade de carga máx. kN
K0427.120661	aço	M12	66	22	7,7
K0427.121001	aço	M12	100	22	7,7
K0427.121251	aço	M12	125	22	7,7
K0427.121501	aço	M12	150	22	7,7
K0427.160661	aço	M16	66	22	14,5
K0427.161001	aço	M16	100	22	14,5
K0427.161251	aço	M16	125	22	14,5
K0427.161501	aço	M16	150	22	14,5
K0427.162001	aço	M16	200	22	14,5
K0427.201001	aço	M20	100	22	24,3
K0427.201251	aço	M20	125	22	24,3
K0427.201501	aço	M20	150	22	24,3
K0427.202001	aço	M20	200	22	24,3
K0427.120662	aço inoxidável	M12	66	22	7,7
K0427.121002	aço inoxidável	M12	100	22	7,7
K0427.121252	aço inoxidável	M12	125	22	7,7
K0427.121502	aço inoxidável	M12	150	22	7,7
K0427.160662	aço inoxidável	M16	66	22	14,5

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Fusos roscados para pés niveladores em aço ou aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	D1	L	SW	Capacidade de carga máx. kN
K0427.161002	aço inoxidável	M16	100	22	14,5
K0427.161252	aço inoxidável	M16	125	22	14,5
K0427.161502	aço inoxidável	M16	150	22	14,5
K0427.162002	aço inoxidável	M16	200	22	14,5
K0427.201002	aço inoxidável	M20	100	22	24,3
K0427.201252	aço inoxidável	M20	125	22	24,3
K0427.201502	aço inoxidável	M20	150	22	24,3
K0427.202002	aço inoxidável	M20	200	22	24,3

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG