

## Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Alavanca de aperto em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.

Peças de aço com classe de resistência 5.8.

Botão de pressão em plástico (POM).

#### Versão:

Peças de aço brunido.

#### Indicação:

As cores padrão são as seguintes:

Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.

Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.

Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.

Se a medida  $L \geq 60$  mm, então o comprimento da rosca corresponderá a 60 mm.

#### Sob consulta:

Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.

A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.

#### Indicação de desenho:


1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753

# Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Desenhos



## Visão geral dos artigos

### Alavanca de aperto com botão de pressão e rosca macho

Código do artigo	Cor do corpo básico	Tamanho	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Quantidade de dentes	L
K0269.71105X10	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71105X15	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71105X20	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71105X25	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71105X30	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71105X35	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71105X40	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71105X45	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71105X50	grafite RAL 7021	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72105X10	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72105X15	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15

# Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Tamanho	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Quantidade de dentes	L
K0269.72105X20	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.72105X25	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72105X30	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72105X35	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72105X40	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72105X45	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72105X50	laranja RAL 2004	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73105X10	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73105X15	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73105X20	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73105X25	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73105X30	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73105X35	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73105X40	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73105X45	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73105X50	vermelho RAL 3020	1	M5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71106X10	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.71106X15	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.71106X20	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.71106X25	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.71106X30	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.71106X35	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.71106X40	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.71106X45	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.71106X50	grafite RAL 7021	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.72106X10	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.72106X15	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.72106X20	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.72106X25	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.72106X30	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.72106X35	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.72106X40	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.72106X45	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.72106X50	laranja RAL 2004	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.73106X10	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	10
K0269.73106X15	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	15
K0269.73106X20	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	20
K0269.73106X25	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	25
K0269.73106X30	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	30
K0269.73106X35	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	35
K0269.73106X40	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	40
K0269.73106X45	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	45
K0269.73106X50	vermelho RAL 3020	1	M6	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	40	47	7,5	16	50
K0269.71206X15	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71206X20	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71206X25	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71206X30	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71206X35	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71206X40	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71206X45	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71206X50	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71206X55	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71206X60	grafite RAL 7021	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72206X15	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72206X20	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72206X25	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72206X30	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72206X35	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72206X40	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72206X45	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72206X50	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50

# Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Tamanho	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Quantidade de dentes	L
K0269.72206X55	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72206X60	laranja RAL 2004	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73206X15	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73206X20	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73206X25	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73206X30	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73206X35	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73206X40	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73206X45	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73206X50	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73206X55	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73206X60	vermelho RAL 3020	2	M6	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71208X15	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71208X20	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71208X25	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71208X30	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71208X35	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71208X40	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71208X45	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71208X50	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71208X55	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71208X60	grafite RAL 7021	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72208X15	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72208X20	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72208X25	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72208X30	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72208X35	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72208X40	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72208X45	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72208X50	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72208X55	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.72208X60	laranja RAL 2004	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73208X15	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73208X20	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73208X25	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73208X30	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73208X35	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73208X40	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73208X45	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73208X50	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73208X55	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73208X60	vermelho RAL 3020	2	M8	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71210X15	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.71210X20	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.71210X25	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.71210X30	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.71210X35	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.71210X40	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.71210X45	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.71210X50	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.71210X55	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.71210X60	grafite RAL 7021	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.72210X15	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.72210X20	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.72210X25	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.72210X30	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.72210X35	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.72210X40	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.72210X45	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.72210X50	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.72210X55	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55

# Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Tamanho	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Quantidade de dentes	L
K0269.72210X60	laranja RAL 2004	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.73210X15	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	15
K0269.73210X20	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	20
K0269.73210X25	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	25
K0269.73210X30	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	30
K0269.73210X35	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	35
K0269.73210X40	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	40
K0269.73210X45	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	45
K0269.73210X50	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	50
K0269.73210X55	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	55
K0269.73210X60	vermelho RAL 3020	2	M10	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	65	75	9,5	20	60
K0269.71308X15	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71308X20	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71308X25	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71308X30	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71308X35	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71308X40	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71308X45	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71308X50	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71308X55	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71308X60	grafite RAL 7021	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72308X15	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72308X20	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72308X25	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72308X30	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72308X35	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72308X40	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72308X45	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72308X50	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72308X55	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72308X60	laranja RAL 2004	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.73308X15	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73308X20	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73308X25	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73308X30	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.73308X35	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73308X40	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73308X45	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73308X50	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73308X55	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73308X60	vermelho RAL 3020	3	M8	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71310X15	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.71310X20	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.71310X25	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.71310X30	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.71310X35	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.71310X40	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.71310X45	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.71310X50	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.71310X55	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.71310X60	grafite RAL 7021	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.72310X15	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.72310X20	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.72310X25	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.72310X30	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.72310X35	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.72310X40	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.72310X45	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.72310X50	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.72310X55	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.72310X60	laranja RAL 2004	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60

# Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Tamanho	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Quantidade de dentes	L
K0269.73310X15	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	15
K0269.73310X20	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	20
K0269.73310X25	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	25
K0269.73310X30	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	30
K0269.73310X35	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	35
K0269.73310X40	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	40
K0269.73310X45	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	45
K0269.73310X50	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	50
K0269.73310X55	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	55
K0269.73310X60	vermelho RAL 3020	3	M10	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	80	91,5	11	22	60
K0269.71410X20	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71410X25	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71410X30	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71410X35	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71410X40	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71410X45	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71410X50	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71410X55	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71410X60	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71410X70	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71410X80	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71410X90	grafite RAL 7021	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72410X20	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72410X25	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72410X30	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.72410X35	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72410X40	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72410X45	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72410X50	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72410X55	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.72410X60	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72410X70	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72410X80	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72410X90	laranja RAL 2004	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73410X20	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73410X25	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73410X30	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73410X35	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73410X40	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73410X45	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73410X50	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73410X55	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73410X60	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73410X70	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73410X80	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73410X90	vermelho RAL 3020	4	M10	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71412X20	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.71412X25	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.71412X30	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.71412X35	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.71412X40	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.71412X45	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.71412X50	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.71412X55	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.71412X60	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.71412X70	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.71412X80	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.71412X90	grafite RAL 7021	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.72412X20	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.72412X25	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.72412X30	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30

# Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Tamanho	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Quantidade de dentes	L
K0269.72412X35	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.72412X40	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.72412X45	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.72412X50	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.72412X55	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.72412X60	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.72412X70	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.72412X80	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.72412X90	laranja RAL 2004	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.73412X20	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	20
K0269.73412X25	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	25
K0269.73412X30	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	30
K0269.73412X35	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	35
K0269.73412X40	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	40
K0269.73412X45	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	45
K0269.73412X50	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	50
K0269.73412X55	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	55
K0269.73412X60	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	60
K0269.73412X70	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	70
K0269.73412X80	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	80
K0269.73412X90	vermelho RAL 3020	4	M12	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	95	109	13	24	90
K0269.71512X25	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71512X30	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71512X35	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71512X40	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71512X45	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71512X50	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71512X55	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.71512X60	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71512X70	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71512X80	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71512X90	grafite RAL 7021	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72512X25	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72512X30	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.72512X35	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72512X40	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72512X45	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72512X50	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72512X55	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72512X60	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72512X70	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72512X80	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72512X90	laranja RAL 2004	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73512X25	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73512X30	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73512X35	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73512X40	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73512X45	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73512X50	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73512X55	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73512X60	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73512X70	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73512X80	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73512X90	vermelho RAL 3020	5	M12	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.71516X25	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.71516X30	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.71516X35	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.71516X40	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.71516X45	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.71516X50	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.71516X55	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55

# Alavancas de aperto de plástico com rosca macho e posicionador, inserto roscado de aço brunido

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	Tamanho	X	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	Quantidade de dentes	L
K0269.71516X60	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.71516X70	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.71516X80	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.71516X90	grafite RAL 7021	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.72516X25	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.72516X30	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.72516X35	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.72516X40	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.72516X45	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.72516X50	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.72516X55	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.72516X60	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.72516X70	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.72516X80	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.72516X90	laranja RAL 2004	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90
K0269.73516X25	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	25
K0269.73516X30	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	30
K0269.73516X35	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	35
K0269.73516X40	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	40
K0269.73516X45	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	45
K0269.73516X50	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	50
K0269.73516X55	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	55
K0269.73516X60	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	60
K0269.73516X70	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	70
K0269.73516X80	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	80
K0269.73516X90	vermelho RAL 3020	5	M16	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	110	126	15,5	26	90