

Chaveta paralela DIN 6885 A

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição


Material:

Aço 1.1192 ou aço inoxidável 1.4571.


Versão:

Superfície sem tratamento.

Exemplo de aplicação



Desenhos



Visão geral dos artigos

Chaveta paralela DIN 6885 A

Código do artigo	Material do corpo básico	B	H	L = comprimento
K0696.03X8	aço	3	3	8
K0696.03X10	aço	3	3	10
K0696.03X12	aço	3	3	12
K0696.03X14	aço	3	3	14
K0696.03X16	aço	3	3	16
K0696.03X18	aço	3	3	18
K0696.03X20	aço	3	3	20
K0696.03X22	aço	3	3	22

Chaveta paralela DIN 6885 A

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	B	H	L = comprimento
K0696.03X25	aço	3	3	25
K0696.03X28	aço	3	3	28
K0696.04X8	aço	4	4	8
K0696.04X10	aço	4	4	10
K0696.04X12	aço	4	4	12
K0696.04X14	aço	4	4	14
K0696.04X16	aço	4	4	16
K0696.04X18	aço	4	4	18
K0696.04X20	aço	4	4	20
K0696.04X22	aço	4	4	22
K0696.04X25	aço	4	4	25
K0696.04X28	aço	4	4	28
K0696.05X12	aço	5	5	12
K0696.05X14	aço	5	5	14
K0696.05X16	aço	5	5	16
K0696.05X18	aço	5	5	18
K0696.05X20	aço	5	5	20
K0696.05X22	aço	5	5	22
K0696.05X25	aço	5	5	25
K0696.05X28	aço	5	5	28
K0696.05X32	aço	5	5	32
K0696.05X36	aço	5	5	36
K0696.05X40	aço	5	5	40
K0696.06X12	aço	6	6	12
K0696.06X14	aço	6	6	14
K0696.06X16	aço	6	6	16
K0696.06X18	aço	6	6	18
K0696.06X20	aço	6	6	20
K0696.06X22	aço	6	6	22
K0696.06X25	aço	6	6	25
K0696.06X28	aço	6	6	28
K0696.06X32	aço	6	6	32
K0696.06X36	aço	6	6	36
K0696.06X40	aço	6	6	40
K0696.06X45	aço	6	6	45
K0696.08X14	aço	8	7	14
K0696.08X16	aço	8	7	16
K0696.08X18	aço	8	7	18
K0696.08X20	aço	8	7	20
K0696.08X22	aço	8	7	22
K0696.08X25	aço	8	7	25
K0696.08X28	aço	8	7	28
K0696.08X32	aço	8	7	32
K0696.08X36	aço	8	7	36
K0696.08X40	aço	8	7	40
K0696.08X45	aço	8	7	45
K0696.08X50	aço	8	7	50
K0696.08X70	aço	8	7	70
K0696.10X22	aço	10	8	22
K0696.10X25	aço	10	8	25
K0696.10X28	aço	10	8	28
K0696.10X32	aço	10	8	32
K0696.10X36	aço	10	8	36
K0696.10X40	aço	10	8	40
K0696.10X45	aço	10	8	45
K0696.10X50	aço	10	8	50
K0696.10X56	aço	10	8	56
K0696.10X70	aço	10	8	70
K0696.10X80	aço	10	8	80
K0696.12X25	aço	12	8	25
K0696.12X28	aço	12	8	28

Chaveta paralela DIN 6885 A

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	B	H	L = comprimento
K0696.12X32	aço	12	8	32
K0696.12X36	aço	12	8	36
K0696.12X40	aço	12	8	40
K0696.12X45	aço	12	8	45
K0696.12X50	aço	12	8	50
K0696.12X56	aço	12	8	56
K0696.12X70	aço	12	8	70
K0696.12X80	aço	12	8	80
K0696.14X25	aço	14	9	25
K0696.14X28	aço	14	9	28
K0696.14X32	aço	14	9	32
K0696.14X36	aço	14	9	36
K0696.14X40	aço	14	9	40
K0696.14X45	aço	14	9	45
K0696.14X50	aço	14	9	50
K0696.14X56	aço	14	9	56
K0696.14X70	aço	14	9	70
K0696.14X80	aço	14	9	80
K0696.16X50	aço	16	10	50
K0696.16X56	aço	16	10	56
K0696.16X63	aço	16	10	63
K0696.16X70	aço	16	10	70
K0696.16X80	aço	16	10	80
K0696.16X90	aço	16	10	90
K0696.16X100	aço	16	10	100
K0696.103X10	aço inoxidável	3	3	10
K0696.103X12	aço inoxidável	3	3	12
K0696.103X16	aço inoxidável	3	3	16
K0696.103X20	aço inoxidável	3	3	20
K0696.104X10	aço inoxidável	4	4	10
K0696.104X12	aço inoxidável	4	4	12
K0696.104X14	aço inoxidável	4	4	14
K0696.104X16	aço inoxidável	4	4	16
K0696.104X18	aço inoxidável	4	4	18
K0696.104X20	aço inoxidável	4	4	20
K0696.104X22	aço inoxidável	4	4	22
K0696.105X12	aço inoxidável	5	5	12
K0696.105X14	aço inoxidável	5	5	14
K0696.105X16	aço inoxidável	5	5	16
K0696.105X18	aço inoxidável	5	5	18
K0696.105X20	aço inoxidável	5	5	20
K0696.105X22	aço inoxidável	5	5	22
K0696.105X25	aço inoxidável	5	5	25
K0696.105X28	aço inoxidável	5	5	28
K0696.105X36	aço inoxidável	5	5	36
K0696.105X40	aço inoxidável	5	5	40
K0696.106X12	aço inoxidável	6	6	12
K0696.106X14	aço inoxidável	6	6	14
K0696.106X16	aço inoxidável	6	6	16
K0696.106X18	aço inoxidável	6	6	18
K0696.106X20	aço inoxidável	6	6	20
K0696.106X22	aço inoxidável	6	6	22
K0696.106X25	aço inoxidável	6	6	25
K0696.106X28	aço inoxidável	6	6	28
K0696.106X32	aço inoxidável	6	6	32
K0696.106X36	aço inoxidável	6	6	36
K0696.106X40	aço inoxidável	6	6	40
K0696.108X16	aço inoxidável	8	7	16
K0696.108X18	aço inoxidável	8	7	18
K0696.108X20	aço inoxidável	8	7	20
K0696.108X22	aço inoxidável	8	7	22

Chaveta paralela DIN 6885 A

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Material do corpo básico	B	H	L = comprimento
K0696.108X25	aço inoxidável	8	7	25
K0696.108X28	aço inoxidável	8	7	28
K0696.108X32	aço inoxidável	8	7	32
K0696.108X36	aço inoxidável	8	7	36
K0696.108X40	aço inoxidável	8	7	40
K0696.108X45	aço inoxidável	8	7	45
K0696.108X50	aço inoxidável	8	7	50
K0696.108X70	aço inoxidável	8	7	70
K0696.110X22	aço inoxidável	10	8	22
K0696.110X25	aço inoxidável	10	8	25
K0696.110X28	aço inoxidável	10	8	28
K0696.110X32	aço inoxidável	10	8	32
K0696.110X36	aço inoxidável	10	8	36
K0696.110X40	aço inoxidável	10	8	40
K0696.110X45	aço inoxidável	10	8	45
K0696.110X50	aço inoxidável	10	8	50
K0696.110X56	aço inoxidável	10	8	56
K0696.110X70	aço inoxidável	10	8	70
K0696.110X80	aço inoxidável	10	8	80
K0696.112X28	aço inoxidável	12	8	28
K0696.112X32	aço inoxidável	12	8	32
K0696.112X36	aço inoxidável	12	8	36
K0696.112X40	aço inoxidável	12	8	40
K0696.112X45	aço inoxidável	12	8	45
K0696.112X50	aço inoxidável	12	8	50
K0696.112X56	aço inoxidável	12	8	56
K0696.112X70	aço inoxidável	12	8	70
K0696.112X80	aço inoxidável	12	8	80
K0696.114X32	aço inoxidável	14	9	32
K0696.114X40	aço inoxidável	14	9	40
K0696.114X45	aço inoxidável	14	9	45
K0696.114X50	aço inoxidável	14	9	50
K0696.114X56	aço inoxidável	14	9	56
K0696.114X70	aço inoxidável	14	9	70
K0696.114X80	aço inoxidável	14	9	80
K0696.116X50	aço inoxidável	16	10	50
K0696.116X63	aço inoxidável	16	10	63
K0696.116X70	aço inoxidável	16	10	70
K0696.116X80	aço inoxidável	16	10	80
K0696.116X90	aço inoxidável	16	10	90
K0696.116X100	aço inoxidável	16	10	100