

## Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Cabo da alavanca em plástico reforçado com fibra de vidro e anel dentado de Zamak.

Peças de aço em aço inoxidável 1.4305.

Botão de pressão plástico (POM).

#### Versão:

Peças de aço com superfície sem tratamento.

#### Indicação:

As cores padrão são as seguintes:

Alavanca de aperto grafite escuro, botão de pressão vermelho tráfego.

Alavanca de aperto laranja, botão de pressão grafite escuro.

Alavanca de aperto vermelho tráfego, botão de pressão grafite escuro.

#### Sob consulta:

Outros tipos de roscas fêmea e versões especiais.


A medida "H1" pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.

# Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



## Desenhos



## Visão geral dos artigos

### Alavanca de aperto com botão de pressão e rosca fêmea, peças de aço em aço inoxidável

Código do artigo	Cor do corpo básico	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	Quantidade de dentes
K0270.71104	grafite RAL 7021	M4	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.72104	laranja RAL 2004	M4	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.73104	vermelho RAL 3020	M4	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.71105	grafite RAL 7021	M5	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.72105	laranja RAL 2004	M5	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.73105	vermelho RAL 3020	M5	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.71106	grafite RAL 7021	M6	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.72106	laranja RAL 2004	M6	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.73106	vermelho RAL 3020	M6	40	47	7,5	10	13	14,5	25,5	4	15	30	33,5	9	16
K0270.71206	grafite RAL 7021	M6	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20

# Alavancas de aperto de plástico com rosca fêmea e posicionador, inserto roscado de aço inoxidável

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Cor do corpo básico	X	A	A1	B	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	T	Quantidade de dentes
K0270.72206	laranja RAL 2004	M6	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.73206	vermelho RAL 3020	M6	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.71208	grafite RAL 7021	M8	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.72208	laranja RAL 2004	M8	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.73208	vermelho RAL 3020	M8	65	75	9,5	13,5	18	19,5	29,5	6,5	17,5	41,5	45,5	12	20
K0270.71308	grafite RAL 7021	M8	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.72308	laranja RAL 2004	M8	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.73308	vermelho RAL 3020	M8	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.71310	grafite RAL 7021	M10	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.72310	laranja RAL 2004	M10	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.73310	vermelho RAL 3020	M10	80	91,5	11	16	21,5	23	38,5	10	24	53,5	58	14	22
K0270.71410	grafite RAL 7021	M10	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.72410	laranja RAL 2004	M10	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.73410	vermelho RAL 3020	M10	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.71412	grafite RAL 7021	M12	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.72412	laranja RAL 2004	M12	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.73412	vermelho RAL 3020	M12	95	109	13	19	25,5	27,5	44,6	10	26	61	66	17	24
K0270.71512	grafite RAL 7021	M12	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.72512	laranja RAL 2004	M12	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.73512	vermelho RAL 3020	M12	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.71516	grafite RAL 7021	M16	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.72516	laranja RAL 2004	M16	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26
K0270.73516	vermelho RAL 3020	M16	110	126	15,5	23	30	32,5	50,6	12	33	72	77	23	26