Fecho retentor

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Descrição

Material:
Carcaça em zamak, com revestimento em plástico.
Eixo em aço.
Arruela em plástico.
Anel de segurança em aço mola.
Parafuso de cabeça escareada em aço, classe de resistência 8.8.

Versão:
Carcaça nas cores preta ou vermelha.
Eixo em aço passivado na cor azul.
Anel de segurança e parafuso de cabeça escareada na cor preta.

Indicação:
Ponto de encaixe a cada 90°.



© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Fecho retentor

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Desenhos



Visão geral dos artigos

Fecho retentor

Código do artigo	Cor do corpo básico	Versão	L	D1
K0271.140061	preto	rosca fêmea	40	M6
K0271.140062	vermelho	rosca fêmea	40	M6
K0271.140061X10	preto	rosca macho	40	M6
K0271.140062X10	vermelho	rosca macho	40	M6

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

Fecho retentor

Visão geral dos artigos

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG