


Parafusos com manípulos integrados

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição


Material:

Termoplástico preto, pino roscado em aço ou aço inoxidável.

Versão:

Pino roscado em aço passivado azul ou aço inoxidável com superfície sem tratamento.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Parafusos com manípulos integrados

Código do artigo	Materiais	B	D	D1	D2	H	H1	L
K1126.103X8	aço	10	M3	16	12	15	5	8
K1126.103X10	aço	10	M3	16	12	15	5	10
K1126.103X12	aço	10	M3	16	12	15	5	12
K1126.103X15	aço	10	M3	16	12	15	5	15
K1126.104X10	aço	10	M4	16	12	15	5	10
K1126.104X15	aço	10	M4	16	12	15	5	15
K1126.104X20	aço	10	M4	16	12	15	5	20
K1126.105X10	aço	10	M5	16	12	15	5	10
K1126.105X15	aço	10	M5	16	12	15	5	15
K1126.105X20	aço	10	M5	16	12	15	5	20
K1126.204X10	aço	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
K1126.204X15	aço	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
K1126.204X20	aço	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
K1126.205X10	aço	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
K1126.205X15	aço	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
K1126.205X20	aço	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
K1126.205X25	aço	12,3	M5	20	15	18,5	6	25

Parafusos com manípulos integrados

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Materiais	B	D	D1	D2	H	H1	L
K1126.206X10	aço	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
K1126.206X15	aço	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
K1126.206X20	aço	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
K1126.206X25	aço	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
K1126.305X10	aço	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.305X15	aço	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.305X20	aço	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.305X25	aço	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.306X10	aço	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.306X15	aço	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.306X20	aço	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.306X25	aço	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.308X15	aço	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.308X20	aço	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.308X25	aço	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.308X30	aço	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30
K1126.1003X8	aço inoxidável	10	M3	16	12	15	5	8
K1126.1003X10	aço inoxidável	10	M3	16	12	15	5	10
K1126.1003X12	aço inoxidável	10	M3	16	12	15	5	12
K1126.1003X15	aço inoxidável	10	M3	16	12	15	5	15
K1126.1004X10	aço inoxidável	10	M4	16	12	15	5	10
K1126.1004X15	aço inoxidável	10	M4	16	12	15	5	15
K1126.1004X20	aço inoxidável	10	M4	16	12	15	5	20
K1126.1005X10	aço inoxidável	10	M5	16	12	15	5	10
K1126.1005X15	aço inoxidável	10	M5	16	12	15	5	15
K1126.1005X20	aço inoxidável	10	M5	16	12	15	5	20
K1126.2004X10	aço inoxidável	12,3	M4	20	15	18,5	6	10
K1126.2004X15	aço inoxidável	12,3	M4	20	15	18,5	6	15
K1126.2004X20	aço inoxidável	12,3	M4	20	15	18,5	6	20
K1126.2005X10	aço inoxidável	12,3	M5	20	15	18,5	6	10
K1126.2005X15	aço inoxidável	12,3	M5	20	15	18,5	6	15
K1126.2005X20	aço inoxidável	12,3	M5	20	15	18,5	6	20
K1126.2005X25	aço inoxidável	12,3	M5	20	15	18,5	6	25
K1126.2006X10	aço inoxidável	12,3	M6	20	15	18,5	6	10
K1126.2006X15	aço inoxidável	12,3	M6	20	15	18,5	6	15
K1126.2006X20	aço inoxidável	12,3	M6	20	15	18,5	6	20
K1126.2006X25	aço inoxidável	12,3	M6	20	15	18,5	6	25
K1126.3005X10	aço inoxidável	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.3005X15	aço inoxidável	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3005X20	aço inoxidável	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3005X25	aço inoxidável	15,3	M5	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3006X10	aço inoxidável	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	10
K1126.3006X15	aço inoxidável	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3006X20	aço inoxidável	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3006X25	aço inoxidável	15,3	M6	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3008X15	aço inoxidável	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	15
K1126.3008X20	aço inoxidável	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	20
K1126.3008X25	aço inoxidável	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	25
K1126.3008X30	aço inoxidável	15,3	M8	25	18,7	22,9	7,3	30