

Lingueta para fechos lingueta de aço inoxidável

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição


Material:

Aço inoxidável 1.4301.

Versão:

Superfície sem tratamento.

Desenhos



Visão geral dos artigos

Linguetas avulsas

| Código do artigo | A=Distância da lingueta | A | | | | | L |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | para carcaça com comprimento H=30 | para carcaça com comprimento H=36 | para carcaça com comprimento H=40 | para carcaça com comprimento H=50 | para carcaça com comprimento H=60 | |
| K1340.45060 | 6 | 18 | 24 | 28 | 38 | 48 | 45 |
| K1340.45080 | 8 | 20 | 26 | 30 | 40 | 50 | 45 |
| K1340.45100 | 10 | 22 | 28 | 32 | 42 | 52 | 45 |
| K1340.45140 | 14 | 26 | 32 | 36 | 46 | 56 | 45 |
| K1340.45160 | 16 | 28 | 34 | 38 | 48 | 58 | 45 |
| K1340.45180 | 18 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 45 |
| K1340.45200 | 20 | 32 | 38 | 42 | 52 | 62 | 45 |
| K1340.45220 | 22 | 34 | 40 | 44 | 54 | 64 | 45 |
| K1340.45240 | 24 | 36 | 42 | 46 | 56 | 66 | 45 |
| K1340.45260 | 26 | 38 | 44 | 48 | 58 | 68 | 45 |
| K1340.45280 | 28 | 40 | 46 | 50 | 60 | 70 | 45 |
| K1340.45320 | 32 | 44 | 50 | 54 | 64 | 74 | 45 |
| K1340.45500 | 50 | 62 | 68 | 72 | 82 | 92 | 45 |

