

Cantoneiras de fixação com e sem rasgo em T, em ferro fundido cinzento

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Material:

GJL 250 recozido.


Sob consulta:

outras larguras de rasgos T.


Indicação de desenho:

Superfícies usinadas: +0,2 mm/ +0,5 mm

Superfícies não usinadas: ± 2 mm



Desenhos



Visão geral dos artigos

Cantoneiras de fixação com e sem rasgo em T, em ferro fundido cinzento

Cantoneiras de fixação com e sem rasgo em T, em ferro fundido cinzento

Visão geral dos artigos

Código do artigo	Versão 1	L	L1	B	H	H1	S	S1	A	X	Rasgo em T
K1451.100125	sem ranhura	100	40	100	125	-	20	10	-	10	-
K1451.125160	sem ranhura	125	100	100	160	-	20	10	-	10	-
K1451.200250	sem ranhura	200	120	125	250	-	30	15	-	15	-
K1451.250300	sem ranhura	250	200	150	300	-	40	20	-	20	-
K1451.320370	sem ranhura	320	280	200	370	-	50	25	-	25	-
K1451.400450	sem ranhura	400	280	265	450	-	60	30	-	30	-
K1451.500550	sem ranhura	500	360	315	550	-	70	35	-	35	-
K1451.3203701	com rasgo em t	320	280	200	370	65	50	25	80	25	14
K1451.4004501	com rasgo em t	400	280	265	450	75	60	30	100	30	18
K1451.5005501	com rasgo em t	500	360	315	550	75	70	35	100	35	18