

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Descrição

Versão:

Cabo cinza escuro RAL7021 ou vermelho semelhante ao RAL3020.

Peças de aço passivado azul.

Aço inoxidável sem tratamento superficial.

Indicação:

Os manípulos de cinco pontas impedem o afrouxamento provocado da união roscada.

Através do cilindro da fechadura, a união (por fechamento de forma) entre o manípulo e a peça roscada pode ser estabelecida ou interrompida.

Se não houver união por fechamento de forma, o manípulo gira sem acionar a peça roscada.

Desta maneira, impede-se a abertura provocada da união roscada.

Os manípulos de cinco pontas com trava são fornecidos com 2 chaves respectivas.

A chave pode ser retirada em ambas as posições (abrir e fechar).

As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave.

Sob consulta:


Outras versões.

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



Desenhos



Visão geral dos artigos

Manípulos de cinco pontas de plástico com chave

Código do artigo	Cor do corpo básico	Material dos componentes	D	D1	D2	H	H1	L	T
K1378.6806	grafite escuro	aço	M6	68	24	10	45,5	-	17
K1378.6808	grafite escuro	aço	M8	68	24	10	45,5	-	17
K1378.6810	grafite escuro	aço	M10	68	24	10	45,5	-	17
K1378.06806	grafite escuro	aço inoxidável	M6	68	24	10	45,5	-	17
K1378.06808	grafite escuro	aço inoxidável	M8	68	24	10	45,5	-	17
K1378.06810	grafite escuro	aço inoxidável	M10	68	24	10	45,5	-	17
K1378.846806	vermelho	aço	M6	68	24	10	45,5	-	17
K1378.846808	vermelho	aço	M8	68	24	10	45,5	-	17
K1378.846810	vermelho	aço	M10	68	24	10	45,5	-	17
K1378.0846806	vermelho	aço inoxidável	M6	68	24	10	45,5	-	17
K1378.0846808	vermelho	aço inoxidável	M8	68	24	10	45,5	-	17
K1378.0846810	vermelho	aço inoxidável	M10	68	24	10	45,5	-	17
K1378.6808X20	grafite escuro	aço	M8	68	24	10	45,5	20	-
K1378.6810X20	grafite escuro	aço	M10	68	24	10	45,5	20	-
K1378.06808X20	grafite escuro	aço inoxidável	M8	68	24	10	45,5	20	-
K1378.06810X20	grafite escuro	aço inoxidável	M10	68	24	10	45,5	20	-
K1378.846808X20	vermelho	aço	M8	68	24	10	45,5	20	-
K1378.846810X20	vermelho	aço	M10	68	24	10	45,5	20	-
K1378.0846808X20	vermelho	aço inoxidável	M8	68	24	10	45,5	20	-
K1378.0846810X20	vermelho	aço inoxidável	M10	68	24	10	45,5	20	-

