

## Linguetas de aço, com batente

Descrição do artigo/Imagens dos produtos



### Descrição

#### Material:

Aço.

#### Versão:

peça zincada.

#### Indicação:


\*A em mm para o comprimento da carcaça H = 18 mm, H = 30 mm e H = 50 mm.

#### Acessórios:

Fecho lingueta de zinco, com travamento K2216.

Fecho lingueta de zinco, com travamento, versão longa K2217.

### Desenhos



### Visão geral dos artigos

## Linguetas de aço, com batente

### Visão geral dos artigos

#### Linguetas de aço, com batente

Código do artigo	Versão 1	Versão 2	A com H=18	A com H=30	A com H=50	B B1 L	adequado para fecho lingueta KIPP
K2218.13506	com batente	acotovelado para cima	6	18	38	19 8,1 35	-
K2218.13508	com batente	acotovelado para cima	8	20	40	19 8,1 35	-
K2218.13510	com batente	acotovelado para cima	10	22	42	19 8,1 35	-
K2218.13513	com batente	acotovelado para cima	13	25	45	19 8,1 35	-
K2218.13514	com batente	acotovelado para cima	14	26	46	19 8,1 35	-
K2218.13516	com batente	acotovelado para cima	16	28	48	19 8,1 35	-
K2218.13518	com batente	reta	18	30	50	19 8,1 35	-
K2218.13520	com batente	acotovelado para baixo	20	32	52	19 8,1 35	-
K2218.13522	com batente	acotovelado para baixo	22	34	54	19 8,1 35	-
K2218.13524	com batente	acotovelado para baixo	24	36	56	19 8,1 35	-
K2218.13526	com batente	acotovelado para baixo	26	38	58	19 8,1 35	-
K2218.13528	com batente	acotovelado para baixo	28	40	60	19 8,1 35	-
K2218.14504	com batente	acotovelado para cima	4	16	36	19 8,1 45	-
K2218.14506	com batente	acotovelado para cima	6	18	38	19 8,1 45	-
K2218.14508	com batente	acotovelado para cima	8	20	40	19 8,1 45	-
K2218.14510	com batente	acotovelado para cima	10	22	42	19 8,1 45	-
K2218.14513	com batente	acotovelado para cima	13	25	45	19 8,1 45	-
K2218.14514	com batente	acotovelado para cima	14	26	46	19 8,1 45	-
K2218.14516	com batente	acotovelado para cima	16	28	48	19 8,1 45	-
K2218.14518	com batente	reta	18	30	50	19 8,1 45	-
K2218.14520	com batente	acotovelado para baixo	20	32	52	19 8,1 45	-
K2218.14522	com batente	acotovelado para baixo	22	34	54	19 8,1 45	-
K2218.14524	com batente	acotovelado para baixo	24	36	56	19 8,1 45	-
K2218.14526	com batente	acotovelado para baixo	26	38	58	19 8,1 45	-
K2218.14528	com batente	acotovelado para baixo	28	40	60	19 8,1 45	-
K2218.14530	com batente	acotovelado para baixo	30	42	62	19 8,1 45	-
K2218.14532	com batente	acotovelado para baixo	32	44	64	19 8,1 45	-
K2218.14534	com batente	acotovelado para baixo	34	46	66	19 8,1 45	-
K2218.14536	com batente	acotovelado para baixo	36	48	68	19 8,1 45	-
K2218.14538	com batente	acotovelado para baixo	38	50	70	19 8,1 45	-
K2218.14540	com batente	acotovelado para baixo	40	52	72	19 8,1 45	-
K2218.14542	com batente	acotovelado para baixo	42	54	74	19 8,1 45	-