



Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем**Описание товара/фотография продукта**

Крепёжные уголки для
монтажа на фронтальной стороне
(смотри принадлежности).

Описание**Материал:**

Сталь.

Исполнение:

оцинкованный и пассивированный.

Нажимной шпиндель и гайки фосфатированные.

Рукоятка полимерная маслостойкая.

Указание:

Нажимной шпиндель с неопреновым упором.

Принадлежности:

K0098

K0100

K0101


K0102

K0103

K0106

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем

Чертежи



Обзор изделий

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем

Номер заказа	Угол поворота держателя	Угол поворота ручки	Усилие от руки FH - Н	Усилие зажима F1 Н	Зажимное усилие F3 Н	подходящая полимерная ручка
K0075.0075	90°	75°	80	750	320	K0100.16
K0075.0150	90°	80°	140	1500	650	K0100.20

Устройство прижимное горизонтальное с горизонтальным основанием и неподвижным нажимным шпинделем

Обзор изделий

Номер заказа	A	A1	A2	B	B1	B2	B4	C	C1	D	H	L	L1	M	Номер заказа крепежные уголки
K0075.0075	13,5	25	5,7	16,8	27	16	-	19	9,5	5,2	38	108	24,5	M5x35	K0098.02
K0075.0150	26	38	6	28	40	20	22	25	14	5,5	53	155	38	M6x50	K0098.04