

Зажимные рычаги, пластмасса, нерегулируемые, с внутренним четырёхгранником, резьбовая вставка из стали, с синим пассивированием

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Рукоятка из армированной стекловолокном пластмассы.
Стальные части, коэффициент прочности 5.8.

Исполнение:

Рукоятка черная, стальные части пассивированные..


Указание:

Зажимные рычаги нерегулируемые могут применяться для зажима. При этом, как правило, должно быть достаточно места, чтобы рычаг мог поворачиваться на 360 °.

По запросу:

Специальное исполнение.

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Вид резьбы	Размер	S	T2	D1	D2	H	H1	H3	A	A1	B
K0175.105002	внутренний четырехгранник	1	5	13	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.206002	внутренний четырехгранник	2	6	16	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.308002	внутренний четырехгранник	3	8	18	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.410002	внутренний четырехгранник	4	10	20	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.512002	внутренний четырехгранник	5	12	26	30,8	31	31	21	63	110	126	16