

Бугельные ручки, сталь или нержавеющая сталь, круглые, откидные

Описание товара/фотография продукта



Описание

Материал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4305.

Исполнение:

Исполнение из стали.

Поверхность тонко шлифованная блестящая хромированная с. дополнительным гладким пластмассовым покрытием.


Исполнение из нержавеющей стали.

полублестящая, без следов обработки, гладко отшлифованная.

Указание:

Крепёжный материал сталь оцинкованная или нержавеющая сталь, в комплекте. Фиксирование в обоих конечных положениях.

Чертежи



Обзор изделий

Ручки бугельные откидные

Номер заказа	Материал основы	Исполнение 2	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0218.1001	Сталь	-	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1201	Сталь	-	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1801	Сталь	-	180	18	M10x1	43	198	500

Бугельные ручки, сталь или нержавеющая сталь, круглые, откидные
Обзор изделий

Номер заказа	Материал основы	Исполнение 2	A	B	D	H	L	Допустимая нагрузка Н
K0218.1002	Сталь	с полимерным покрытием	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1202	Сталь	с полимерным покрытием	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1802	Сталь	с полимерным покрытием	180	18	M10x1	43	198	500
K0218.1003	нержавеющая сталь	-	100	18	M10x1	43	118	500
K0218.1203	нержавеющая сталь	-	120	18	M10x1	43	138	500
K0218.1803	нержавеющая сталь	-	180	18	M10x1	43	198	500