

Откидные чашечные ручки из алюминия

Описание товара/фотография продукта

19"

**Описание****Материал:**

Алюминий-отливка.

Исполнение:

Чашка и ручка чёрного или светло-серого цвета, с порошковым покрытием, полуматовый.

Указание:

Благодаря современному дизайну, ручки чашечные откидные можно устанавливать везде, где нужны солидные ручки красивой формы.

Ручки чашечные откидные формы А имеют фиксатор нейтрального и рабочего положений.

Ручки чашечные откидные формы В сами возвращаются в нейтральное положение после задействования.

Монтаж:


Один и тот же вырез корпуса позволяет монтировать чашечные откидные ручки перед стенкой корпуса или за ней.

Указание на чертеже:

1) для винтов с потайной головкой М4

Откидные чашечные ручки из алюминия

Чертежи



Обзор изделий

Ручки чашечные откидные

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	Допустимая нагрузка Н
K0240.07911811	A	черный	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
K0240.05018411	A	черный	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500
K0240.07911812	A	светло-серый RAL 7035	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
K0240.05018412	A	светло-серый RAL 7035	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500

Откидные чашечные ручки из алюминия

Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Цвет основы	A1	B	H	H1	H2	L	L1	T	X	X1	Y	Y1	Допустимая нагрузка Н
K0240.07911821	B	черный	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
K0240.05018421	B	черный	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500
K0240.07911822	B	светло-серый RAL 7035	118	48	91	79	69	109	130	16	110	118	70,5	79	500
K0240.05018422	B	светло-серый RAL 7035	184	51	80	50	72	170	200	16	171	184	73	50	500